

## MCB 1077 3P D 15A ACDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 製品イメージ



## 一般注文データ

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | ミニチュアサーキットブレーカー, 特性曲線: D, 極数: 3, 15 A, 白色 |
| 注文番号       | <a href="#">2481340000</a>                |
| 種別         | MCB 1077 3P D 15A ACDC                    |
| GTIN (EAN) | 4050118488654                             |
| 数量         | 4 items                                   |
| 配送ステータス    | この記事は今後ご利用いただけなくなります。                     |
| 利用可能期限     | 2025-09-01T00:00:00+02:00                 |

## MCB 1077 3P D 15A ACDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 寸法と重量

|      |          |
|------|----------|
| 深さ   | 60.2 mm  |
| 高さ   | 82 mm    |
| 幅    | 52.9 mm  |
| 正味重量 | 249.75 g |

|           |             |
|-----------|-------------|
| 奥行き (インチ) | 2.3701 inch |
| 高さ (インチ)  | 3.2283 inch |
| 幅 (インチ)   | 2.0827 inch |

## 温度

|      |      |                   |
|------|------|-------------------|
| 保管温度 | 周囲温度 | -35 °C...70 °C    |
| 動作温度 | 湿度   | 相対湿度40°C/95%、結露なし |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 周囲温度 | -35 °C...70 °C    |
| 湿度   | 相対湿度40°C/95%、結露なし |

## 一般データ

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| 特性曲線            | D                 |
| サーキットブレーカーバージョン | 熱磁気性              |
| 電源周波数における標準寿命   | 6000              |
| 固定形式            | レール取り付け           |
| 衝撃              | IEC 60068-2-27に準拠 |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 極数             | 3                |
| 機械的周波数における標準寿命 | 20000            |
| 取り付け方式         | DIN レール          |
| 振動             | IEC 60068-2-6に準拠 |
| 色              | 白色               |

## 電気データ

|      |       |
|------|-------|
| 電圧種別 | AC/DC |
| 公称電流 | 15 A  |

|          |            |
|----------|------------|
| 定格 AC 電圧 | 480277 V   |
| 遮断容量     | 10000.00 A |

## 分類

|             |             |
|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000042    |
| ETIM 10.0   | EC000042    |
| ECLASS 15.0 | 27-14-19-01 |

|             |             |
|-------------|-------------|
| ETIM 9.0    | EC000042    |
| ECLASS 14.0 | 27-14-19-01 |