

SCREWTY M12 K+L O.SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラーは、センサアクチュエータのケーブル配線対応の幅広いツールおよびアクセサリを提供します。

一般注文データ

バージョン	Cable gland tool adapter for moulded M12 lines, K- and L-coded
注文番号	2486610000
種別	SCREWTY M12 K+L O.SD
GTIN (EAN)	4050118497403
数量	1 items
パッケージ	ビニール袋

SCREWTY M12 K+L O.SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

正味重量	13.2 g
------	--------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

ねじ締めツール

接続スレッド	M12	サイズ	16 mm
--------	-----	-----	-------

分類

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		