IE-FCML-MINIUSB-0.3M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





組立済 IE ケーブル

一般注文データ

| バージョン | USB ケーブル, USB Aミニ, サービスインター |
|------------|-----------------------------|
| | フェース, USB Aミニ, 0.3 m |
| 注文番号 | <u>2488200000</u> |
| 種別 | IE-FCML-MINIUSB-0.3M |
| GTIN (EAN) | 4050118498080 |
| 数量 | 1 items |

カタログステータス / 図面 1

IE-FCML-MINIUSB-0.3M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

| 承認 | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------|---------------|
| ROHS | | | |
| | <u> </u> | | |
| 寸法と重量 | | | |
| 長さ | 0.3 m | 長さ (インチ) | 11.811 inch |
| 正味重量 | 31 g | <u>Ke (12))</u> | 11.011 IIICII |
| | | | · |
| <u> </u> | | | · |
| 保管温度 | | 動作温度 | |
| 取り付け温度 | | | |
| 環境製品コンプライアンス | | | ' |
| | | | |
| RoHS 対応状況 | 準拠 | | |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 | | |
| ケーブルの技術仕様 | ' | | |
| | | | |
| シースカラー | 黒色 | | |
| 一般的な技術データ | | | · |
| | <u> </u> | | |
| ハウジング主要材質 | PA | 保護度合い | IP64 |
| | | | |
| ブーノル構造 | | | |
| シースカラー | | | |
| | ···· | | ' |
| プラグ、右 | <u> </u> | | |
| プラグ右 | USB A Mini, IP20, メス型 | | |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 接点, 直線, サービスイン | | |
| | ターフェース, プラスチッ ク, シールド仕様 | | |
| | 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | |
| プラグ、左 | | | |
| 左プラグ | LICP ∧ Mini ID20 → 7 ⊞ | | |
| 47 Jy | USB A Mini, IP20, オス型 接点, 直線, プラグ, プラス | | |
| | チック, シールド仕様 | | |
| 分類 | | | |
| | | | |
| ETIM 6.0 | EC001408 | ETIM 7.0 | EC001408 |
| ETIM 8.0 | EC001408 | ETIM 9.0 | EC001408 |
| ETIM 10.0 | EC001408 | ECLASS 9.0 | 27-06-20-11 |
| ECLASS 9.1 | 27-06-90-90 | ECLASS 10.0 | 27-06-01-06 |
| ECLASS 11.0 | 27-06-01-06 | ECLASS 12.0 | 27-06-01-06 |
| ECLASS 13.0 | 27-06-01-06 | ECLASS 14.0 | 27-06-01-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-01-06 | | |
| | =: -: -: -: | | |

カタログステータス / 図面 2