APP 4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ







エンドブラケット前の最終モジュラ端子台の開口側に、 エンドプレートが取り付けられます。エンドプレートの 使用は、モジュラ端子台の機能、および指定の定格電圧 を保証します。通電部品との接触を防ぎ、最終的な端子 に指で触れないようにします。

一般注文データ

バージョン	Aシリーズ, 隔壁
注文番号	<u>2489110000</u>
種別	APP 4
GTIN (EAN)	4050118499322
数量	50 items

カタログステータス / 図面

APP 4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

3/113 /

承認				
)			
ROHS	適合			
寸法と重量				
深さ	54.85 mm	奥行き(インチ)	2.1594 inch	
高さ	89.15 mm	高さ (インチ)	3.5098 inch	
唱	2.5 mm	幅(インチ)	0.0984 inch	
正味重量	5.01 g			
温度				
保管温度	-25 °C55 °C	周囲温度	-5 °C40 °C	
	-29 €55 € -60 °C		130 °C	
		A工100日月1日/川川又、 中Xノへ	100 0	
環境製品コンプライアン	ス			
RoHS 対応状況		準拠 (免除なし)		
REACH SVHC		0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
 材料データ				
ツイナー ラ				
基本材質	Wemid	 色	ダークベージュ	
 UL 94 可燃性等級	V-0		<u> </u>	
 追加の技術データ	1		,	
篏合仕様	はい			
分類				
ETIM 6 O	FC000886	ETIM 7.0	FC000886	
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886	
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886	
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-25-03-01	ECLASS 14.0	27-25-03-01	
ECLASS 15.0	27-25-03-01			

カタログステータス / 図面 2



APP 4

図面



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

