RKDG D18 WG PT6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





インテリジェントな配線ソリューションにより、貴重な時間とコストを節約できます。

FieldPower® モジュラー式システムは、すべてのケーブル接続作業に適したソリューションを提供します。 組立済ケーブル使用対応折りたたみ式シール

M16 および M20 接続ねじで使用可能な動作および信号 装置のシールへの統合が可能です

一般注文データ

バージョン	Field Power®シーリングインサート, シール, IP54, 対応するエンクロージャ付き, EPDM
注文番号	<u>2491870000</u>
種別	RKDG D18 WG PT6
GTIN (EAN)	4050118501537
数量	10 items

カタログステータス / 図面 1

RKDG D18 WG PT6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認				
ROHS	適合			
寸法と重量				
深さ	18 mm	奥行き(インチ)	0.7087 inch	
高さ	33.8 mm	高さ(インチ)	1.3307 inch	
幅	46.7 mm	幅(インチ)	1.8386 inch	
正味重量	21.8 g			
温度				
保管温度	-40 °C85 °C	動作温度	-40 °C85 °C	
	-40 C85 C	<u>到下冲</u> 及	-40 C85 C	
環境製品コンプライアンス				
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
ر کورا				
基本材質	EPDM	シリコーン	いいえ	
坐作的复 色		<u> </u>	シール	
<u>こ</u> 保護度合い		UL 94 可燃性等級	HB	
取り付け位置、取り付け通知	FieldPower®シールスロットの場合	配線種別	丸型	
外側ケーブル直径、最小.	18.5 mm	外側ケーブル直径、最大.	20.5 mm	
分類				
ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624	
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624	
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 9.1	27-18-27-90	
ECLASS 10.0	27-18-28-15	ECLASS 11.0	27-18-28-15	
ECLASS 12.0	27-18-28-15	ECLASS 13.0	27-18-28-15	
ECLASS 14.0	27-18-28-15	ECLASS 15.0	27-18-28-15	

カタログステータス / 図面 2