IE-BHD-VAPM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



PROFINET 仕様に準拠した PushPull 電源プラグインコネクタ

一般注文データ

バージョン	電源コネクタ, デバイスフランジ, PROFINET
注文番号	<u>2493490000</u>
種別	IE-BHD-VAPM
GTIN (EAN)	4050118529104
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

IE-BHD-VAPM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>
証明書番号(UR)	E92202

寸法と重量

高さ	42 mm	高さ(インチ)	1.6535 inch
幅	36.2 mm	幅(インチ)	1.4252 inch
長さ	14.2 mm	長さ (インチ)	0.5591 inch
正味重量	23 g		

温度

保管温度	動作温度	-40 °C80 °C
取り付け温度		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません	

一般基準

証明書番号(UR)	E92202
-----------	--------

一般データ

シールド	シールドなし	色	シルバーグレー
ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト, ニッケル	取り付け方式	ネジ 4本
	メッキ		
保護度合い	IP67	プラギング回数	500
污染度	2	シール素材	NBR
インターロックの種類	押し込み		

分類

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

カタログステータス / 図面 2



IE-BHD-VAPM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図



33,2^{±0,1} M3

φ-

·

R1,5

設置カットアウト