

## RCL425024T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



図に類似

## 一般注文データ

バージョン	, リレー, 接点数: 2, CO接点 AgNi, 定格制御電圧: 24 V DC $\pm 10\%$ , 持続電流: 8 A, プラグイン接続
注文番号	<a href="#">2494270000</a>
種別	RCL425024T
GTIN (EAN)	4050118517507
数量	20 items

## RCL425024T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	29 mm	奥行き (インチ)	1.1417 inch
高さ	15.7 mm	高さ (インチ)	0.6181 inch
幅	12.7 mm	幅 (インチ)	0.5 inch
正味重量	13.3 g		

## 温度

保管温度 周囲温度 -20 °C...70 °C  
動作温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 制御側

定格制御電圧 24 V DC ±10 % ステータス表示 該当なし

## 負荷側

持続電流 8 A 最大開閉電圧、AC 250 V  
最小スイッチング電流 5 mA 接点の種別 2 CO contact (AgNi)

## 絶縁協調

保護度合い IP40

## 接続データ

導体接続方法 プラグイン接続

## 分類

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		