

**RCL425615T**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**製品イメージ**

図に類似

**一般注文データ**

バージョン	, リレー, 接点数: 2, CO接点 AgNi, 定格制御電圧: 115 V AC, 持続電流: 8 A, プラグイン接続
注文番号	<a href="#">2494300000</a>
種別	RCL425615T
GTIN (EAN)	4050118517514
数量	20 items

**RCL425615T**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	29 mm	奥行き (インチ)	1.1417 inch
高さ	15.7 mm	高さ (インチ)	0.6181 inch
幅	12.7 mm	幅 (インチ)	0.5 inch
正味重量	13.3 g		

**温度**

保管温度	周囲温度	-40 °C...70 °C
動作温度		

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**制御側**

定格制御電圧	115 V AC	ステータス表示	該当なし
--------	----------	---------	------

**負荷側**

定格スイッチング電圧	AC250 V	最大開閉電圧、AC	132 V
接点の種別	2 CO contact (AgNi)		

**一般データ**

色	透明
---	----

**絶縁協調**

汚染度	3	保護度合い	IP67
-----	---	-------	------

**接続データ**

導体接続方法	プラグイン接続
--------	---------

**分類**

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		