

SAI-4-M-4P-M12-SVV-A03

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



8 極 M12 経由の両極性、およびガルバニック絶縁チャックバック信号を備えた、SAI 4 方向電源分電器。
動作電圧 24 V DC。合計電流 32 A の M12 コネクタ、T コード。

一般注文データ

バージョン	フードバージョン, M12, 48 V, T コード化, LED: はい, LED イニシエータ: はい, 配線タイプ:
注文番号	2495280000
種別	SAI-4-M-4P-M12-SVV-A03
GTIN (EAN)	4050118504927
数量	1 items

SAI-4-M-4P-M12-SVV-A03

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



RoHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus)

E141197

寸法と重量

正味重量

100 g

温度

動作温度

-20 - 80

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

接続データ

導体外径、最小

6 mm

ケーブルグランド

M 20

クランプ範囲、最大

4 mm²

導体外径、最大

12 mm

クランプ範囲、最小

0.5 mm²

分電器出力部

フードバージョン

一般的な技術データ

保護度合い

IP68

プラグインステーションのコーディング T コード化

極数

4

コントラクトソケット数

4

接続スレッド

M12

汚染度

3

火災挙動

V-0

プラギング回数

≤ 50

LED

はい

LEDイニシエータ

はい

操作表示の LED カラー

黄色

I/O 機能対応 LED カラー

黄色

技術データケーブル

極数

4

導体外径、最大

12 mm

導体外径、最小

6 mm

ケーブルキャリアに最適

いいえ

材料データ

ハウジング主要材質

Pocan

ディストリビュータ素材

プラスチック

ハウジング色

グレー、RAL 7032

フードシール素材

ヴァイトン

ねじソケット

ニッケルメッキ銅・亜鉛

接点材質

CuZn

接触表面

金メッキ

接点支持素材

PBT (UL 94 VO)

電気データ

定格電圧、最小

10 V

定格電圧、最大

48 V

スロット当たりの最大電流容量

10 A

合計電流

32 A

信号当たりの電流

10 A

絶縁抵抗

108 Ω

ポテンシャル反応

はい

SAI-4-M-4P-M12-SVV-A03

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com



分類

ETIM 8.0	EC003558	ETIM 9.0	EC003558
ETIM 10.0	EC003558	ECLASS 14.0	27-44-01-11
ECLASS 15.0	27-44-01-11		

SAI-4-M-4P-M12-SVV-A03

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面**配線図**

SAI-4-M-4P-M12-SVV-A03

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカーです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種別の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
 - 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
 - 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷
- カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	ESG 9/20 MC NE WS	バージョン
注文番号	1609940000	ESG, デバイスマーカー x 20 mm, PA 66, 色: 白色, プラグ接続可能
GTIN (EAN)	4008190203528	
数量	200 ST	