

## SM 27/18-22 MM SW VPE100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



## 誤操作の防止：SM

MultiMark デバイスマーカーは、異なるメーカーのマーキング材質と共に使用できます。使用する場合はどこでも、別のベンダーによる制御およびシグナルデバイスなど、すべてのコンポーネントが明確に割り当てられます。

## MultiMark で得られるメリット

- 「様々な要件に対応するさまざまな素材」
- 多くのメーカーの機器で使用可能
- 使い慣れた形状のデバイスマーカー

## 一般注文データ

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | SwitchMark, デバイスマーカー, 47.75 x 27 mm, 黒色 |
| 注文番号       | <a href="#">2496950000</a>              |
| 種別         | SM 27/18-22 MM SW VPE100                |
| GTIN (EAN) | 4050118508451                           |
| 数量         | 100 items                               |

## SM 27/18-22 MM SW VPE100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|    |          |           |             |
|----|----------|-----------|-------------|
| 深さ | 0.1 mm   | 奥行き (インチ) | 0.0039 inch |
| 高さ | 47.75 mm | 高さ (インチ)  | 1.8799 inch |
| 幅  | 27 mm    | 幅 (インチ)   | 1.063 inch  |
| 直径 | 22 mm    | 正味重量      | 0.1 g       |

## 温度

動作温度範囲 -40...120 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

|                |  |                |                |
|----------------|--|----------------|----------------|
| 接着剤            | アクリレート接着剤  | バージョン          | ハロゲンフリー, 自己接着型 |
| 幅              | 27 mm  | UL 94 可燃性等級    | V-0            |
| 動作温度範囲、最大      | 120 °C   | 動作温度範囲、最小      | -40 °C         |
| 色              | 黒色   | ハロゲン           | いいえ            |
| 基本材質           | ポリエステル   | 印刷文字           | 非搭載            |
| ラベリングフィールドのサイズ | 18 x 27 mm   | UL 969 j 準拠の認可 | はい             |
| 互換性を有するプリンター   | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> | 動作温度範囲         | -40...120 °C   |

## 装置マーカ

直径 22 mm ハロゲン いいえ

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

**SM 27/18-22 MM SW VPE100**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



## SM 27/18-22 MM SW VPE100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

|            |                            |        |
|------------|----------------------------|--------|
| 種別         | RIBBON MM 84/300 WS        | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2005040000</a> | インクリボン |
| GTIN (EAN) | 4050118390025              |        |
| 数量         | 1 ST                       |        |

## THM MULTIMARK



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

|            |                            |       |
|------------|----------------------------|-------|
| 種別         | MULTIMARK ROLLER 115       | バージョン |
| 注文番号       | <a href="#">1357420000</a> |       |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |       |
| 数量         | 1 ST                       |       |

## THM MULTIMARK PLUS



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

|            |                            |       |
|------------|----------------------------|-------|
| 種別         | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | バージョン |
| 注文番号       | <a href="#">2672590000</a> |       |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |       |
| 数量         | 1 ST                       |       |