

VGM40L-MS68 EMC 20-32BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



電子部品の感度の向上と電磁干渉周波数の増加により、ケーブルグランドはシステムの外装コンセプトにおいて重要な役割を果たす必要があります。この種別の EMC ケーブルグランドは、360 のスクリーニング接続で、干渉周波数に対する遮蔽を目的に作成されています。フィンガーロックシールは、優れたケーブル保持とケーブル負荷解放部品を提供し、ケーブルグランドは EN 62444 の機械的要件に準拠します。特許取得済形状により、非常に簡単に高速な組み立てが可能になります。

一般注文データ

バージョン	HDCコネクタ, アクセサリ, ケーブルグランド, 真鍮
注文番号	2498330000
種別	VGM40L-MS68 EMC 20-32BG
GTIN (EAN)	4050118511505
数量	10 items

VGM40L-MS68 EMC 20-32BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

高さ	107 mm	高さ (インチ)	4.2126 inch
正味重量	188 g		

温度

制限温度 -40 °C ... 130 °C

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC Lead 7439-92-1

一般的情報

外側ケーブル直径、最大.	32 mm	外側ケーブル直径、最小.	20 mm
GWDR の保護度合い	IP68	UL 94 可燃性等級	None
動作温度範囲、最大	130 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
ハロゲン	ハロゲンフリー	標準	EN 45545-2:2013
AF サイズ 1	45 mm	AF サイズ	45 mm
保護度合い	IP68 - 15パール	ケーブルグランド	M 40
基本材質	真鍮	外付スレッド	M 40
ねじ山長さ	8 mm		

分類

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		