

## HDC XX6A02 MMSRJ45-0300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



## コンパクト

2極バスモジュールは、メガビット / ギガビットのデータインサートに対応し、1つのモジュール内で2回線の伝送を可能にします。鉄道用ケーブル、産業用ケーブル、ドラッグチェーン用途、Profibus、現場組立データコネクタなどに適しています。

## 一般注文データ

注文番号	2503730300
種別	<a href="#">HDC XX6A02 MMSRJ45-0300</a>
GTIN (EAN)	4050118522730
数量	1 items

## HDC XX6A02 MMSRJ45-0300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 162 g

## 温度

制限温度 -30 °C ... 90 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

## 一般データ

極数	8	ケーブル長	3 m
コーディング	X-coded	接触表面	Au (ゴールド)
転送速度	10 Gbps, 10 Gbit/s	絶縁抵抗	≥ 108 Ω
カテゴリー	Cat. 6A	公称電圧	50 V
公称電流	0.5 A	プラグング回数	≥ 100
種別	ピン	汚染度	2
反対側のバージョン	オス型, 直線, RJ45	モジュール側のバージョン	オス型

## ケーブル技術仕様

ケーブル長	3 m
シースカラー	緑色
シールド仕様	はい
ハロゲン	ハロゲンフリー、IEC 60754-1に準拠
絶縁	PE, 展開
シース材料	PUR
カラーコーディング	白色/オレンジ, オレンジ, 白色/緑色, 緑色, 白色/茶色, 茶色, 白色/青色, 青色
外径	直径 6.4 mm
	サイン ±
	公差 0.3 mm
外径	6.4 mm ± 0.3 mm

## 分類

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		