

HDC XX5E02 MFSXXXX-0300


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



コンパクト性

新型 2 極バスモジュールは非常に小型で、メガビットおよびギガビットの両方のデータインサートに対応しています。2 本のギガビット Cat 6 A ケーブル (10 ギガビット) をひとつのモジュールに接続できます。

一般注文データ

注文番号	2503790300
種別	HDC XX5E02 MFSXXXX-0300
GTIN (EAN)	4050118523270
数量	1 items

HDC XX5E02 MFSXXXX-0300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 0 g

温度

制限温度 -40 °C ... 90 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

一般データ

極数	4	ケーブル長	3 m
コーディング	D-coded	接触表面	Au (ゴールド)
転送速度	100 Mbit/s	絶縁抵抗	≥ 108 Ω
カテゴリ	Cat. 5e	公称電圧	250 V
公称電流	4 A	プラグイン回数	\u2265 100
種別	ピン	汚染度	2
反対側のバージョン	メス型, 直線	モジュール側のバージョン	オス型

ケーブル技術仕様

ケーブル長	3 m	
シースカラー	青色	
シールド仕様	はい	
ハロゲン	はい, いいえ	
シース材料	Radox EM 104	
カラーコーディング	白色, 黄色, 青色, オレンジ	
外径	直径	7.25 mm
	サイン	±
	公差	0.3
外径	7.25 mm ± 0.3	

分類

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		

図面

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4
