### **HDC XX6A02 MFSXXXX-7000**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





#### コンパクト性

新型 2 極バスモジュールは非常に小型で、メガビットおよびギガビットの両方のデータインサートに対応しています。2 本のギガビット Cat 6 A ケーブル (10 ギガビット) をひとつのモジュールに接続できます。

#### 一般注文データ

| 注文番号       | 2503807000                |
|------------|---------------------------|
| 種別         | HDC XX6A02 MFSXXXX-7000   |
| GTIN (EAN) | 4050118522648             |
| 数量         | 1 items                   |
| 配送ステータス    | この記事は今後ご利用いただけなくなります。     |
| 利用可能期限     | 2025-09-30T00:00:00+02:00 |

カタログステータス / 図面 1

# HDC XX6A02 MFSXXXX-7000



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 技術データ

| ROHS | 適合 |
|------|----|

#### 寸法と重量

正味重量 0g

#### 温度

制限温度 -30 ℃ ... 90 ℃

### 環境製品コンプライアンス

| RoHS 対応状況                   | 準拠 (免除あり)                            |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| RoHS 適用除外(該当する場合/既知の<br>場合) | 6c                                   |
| REACH SVHC                  | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                        | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |

# 一般データ

| 極数        | 8                  | ケーブル長            | 70 m      |
|-----------|--------------------|------------------|-----------|
| コーディング    | X-coded            | 接触表面             | Au (ゴールド) |
| 転送速度      | 10 Gbps, 10 Gbit/s |                  | ≥ 108 Ω   |
| カテゴリー     | Cat. 6A            |                  | 50 V      |
| 公称電流      | 0.5 A              |                  | ≥ 100     |
| 種別        | ピン                 |                  | 2         |
| 反対側のバージョン | メス型, 直線            | <br>モジュール側のバージョン | <br>オス型   |

#### ケーブル技術仕様

| ケーブル長     | 70 m   |
|-----------|--|
| シースカラー    | 緑色   |
| シールド仕様    | はい   |
| ハロゲン      | ハロゲンフリー、IEC 60754-1に準拠                         |
| 絶縁        | PE, 展開   |
|           | PUR  |
| カラーコーディング | 白色/オレンジ, オレンジ, 白色/緑色, 緑色, 白色/茶色, 茶色, 白色/青色, 青色 |
| 外径        | 直径 6.4 mm                                      |
|           | サイン ±  |
|           | 公差 0.3   |
| 外径        | 6.4 mm ± 0.3                                   |

# 分類

| ETIM 6.0    | EC002599    | ETIM 7.0    | EC002599    |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 9.0  | 27-06-03-07 |
| ECLASS 9.1  | 27-06-03-08 | ECLASS 10.0 | 27-06-03-07 |
| ECLASS 11.0 | 27-06-03-07 | ECLASS 12.0 | 27-06-03-07 |
| ECLASS 13.0 | 27-06-03-07 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-07 |             |             |

カタログステータス / 図面 2