

## ES EPG/HPG 60 HEX 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

バージョン	圧着ツールインサート, 10mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ
注文番号	<a href="#">2505160000</a>
種別	ES EPG/HPG 60 HEX 10
GTIN (EAN)	4050118519556
数量	1 items

## ES EPG/HPG 60 HEX 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	22 mm	奥行き (インチ)	0.8661 inch
高さ	42 mm	高さ (インチ)	1.6535 inch
幅	42 mm	幅 (インチ)	1.6535 inch
正味重量	150 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## クリンプインサート

識別番号	6	クリンプ幅	7 mm
クリンプ断面銅	10	クリンプ幅 (mm)	7

## ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル	六角クリンプ
ケーブルラグ断面積	公称 10 mm <sup>2</sup>

## 接点の説明

接点タイプ	DIN 46235に準拠したケーブルラグ, DIN 46267パート1に準拠したケーブルラグ	導体直径、最大. AWG	8
導体横断面、最小. AWG	8	クリンプ範囲、最大	10 mm <sup>2</sup>

## 分類

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## ES EPG/HPG 60 HEX 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ


## ツール



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
  - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

種別	EPG 60	バージョン
注文番号	<a href="#">2453810000</a>	プレスツール、ツール、プレスツール、6mm <sup>2</sup> 、300mm <sup>2</sup> 、六角クリンプ、WMクリンプ、インデントクリンプ、トラピースクリンプ、楕円クリンプ
GTIN (EAN)	4050118468434	
数量	1 ST	
種別	HPG 60	バージョン
注文番号	<a href="#">2453820000</a>	6mm <sup>2</sup> 、300mm <sup>2</sup> 、六角クリンプ、WMクリンプ、インデントクリンプ、トラピースクリンプ、楕円クリンプ
GTIN (EAN)	4050118468427	
数量	1 ST	

10 mm<sup>2</sup>

- 絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。
- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
  - 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
  - DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
  - DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
  - DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
  - DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KRN-M4/-10	バージョン
注文番号	<a href="#">1496900000</a>	ケーブルラグ、終端、10 mm <sup>2</sup> 、10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306293	
数量	100 ST	
種別	KRN-M5/-10	バージョン
注文番号	<a href="#">1496910000</a>	ケーブルラグ、終端、10 mm <sup>2</sup> 、10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306378	
数量	100 ST	
種別	KRN-M6/-10	バージョン
注文番号	<a href="#">1496920000</a>	ケーブルラグ、終端、10 mm <sup>2</sup> 、10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306439	
数量	100 ST	
種別	KRN-M8/-10	バージョン
注文番号	<a href="#">1496930000</a>	ケーブルラグ、終端、10 mm <sup>2</sup> 、10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306552	
数量	100 ST	

## ES EPG/HPG 60 HEX 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	KRN-M10/-10	バージョン
注文番号	<a href="#">1496940000</a>	ケーブルラグ、終端,10 mm <sup>2</sup> ,10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306521	
数量	100 ST	
種別	KRN-M12/-10	バージョン
注文番号	<a href="#">1496950000</a>	ケーブルラグ、終端,10 mm <sup>2</sup> ,10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306453	
数量	100 ST	
種別	KWN-M5/-10 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497020000</a>	ケーブルラグ、終端,10 mm <sup>2</sup> ,10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306712	
数量	100 ST	
種別	KWN-M6/-10 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497030000</a>	ケーブルラグ、終端,10 mm <sup>2</sup> ,10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306484	
数量	100 ST	
種別	KWN-M8/-10 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497040000</a>	ケーブルラグ、終端,10 mm <sup>2</sup> ,10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306576	
数量	100 ST	
種別	KWN-M10/-10 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497050000</a>	ケーブルラグ、終端,10 mm <sup>2</sup> ,10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306750	
数量	100 ST	
種別	KWN-M12/-10 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497070000</a>	ケーブルラグ、終端,10 mm <sup>2</sup> ,10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306606	
数量	100 ST	
種別	KWN-M5/-10 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496810000</a>	ケーブルラグ、終端,10 mm <sup>2</sup> ,10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306309	
数量	100 ST	
種別	KWN-M6/-10 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496820000</a>	ケーブルラグ、終端,10 mm <sup>2</sup> ,10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306286	
数量	100 ST	
種別	KWN-M8/-10 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496830000</a>	ケーブルラグ、終端,10 mm <sup>2</sup> ,10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306330	
数量	100 ST	
種別	KWN-M10/-10 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496840000</a>	ケーブルラグ、終端,10 mm <sup>2</sup> ,10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306361	
数量	100 ST	
種別	VSTN/-10	バージョン
注文番号	<a href="#">1497130000</a>	ケーブルラグ、終端,10 mm <sup>2</sup> ,10 mm <sup>2</sup> ,なし
GTIN (EAN)	4050118306491	
数量	50 ST	
種別	KP-M5/-10	バージョン
注文番号	<a href="#">1497870000</a>	ケーブルラグ、終端,10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307252	
数量	100 ST	

## ES EPG/HPG 60 HEX 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	KP-M6/-10	バージョン
注文番号	<a href="#">1497880000</a>	ケーブルラグ、終端,10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307283	
数量	100 ST	
種別	KP-M8/-10	バージョン
注文番号	<a href="#">1497890000</a>	ケーブルラグ、終端,10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307573	
数量	100 ST	
種別	KP-M10/-10	バージョン
注文番号	<a href="#">1497910000</a>	ケーブルラグ、終端,10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307276	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M6/-10 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497420000</a>	ケーブルラグ、終端,10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307023	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M8/-10 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497430000</a>	ケーブルラグ、終端,10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306927	
数量	100 ST	
種別	VPN/-10	バージョン
注文番号	<a href="#">1498620000</a>	ケーブルラグ、終端,10 mm <sup>2</sup> ,10 mm <sup>2</sup> ,なし
GTIN (EAN)	4050118308136	
数量	100 ST	
種別	KQN-M4/-10	バージョン
注文番号	<a href="#">1494010000</a>	ケーブルラグ、終端,10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303810	
数量	100 ST	
種別	KQN-M5/-10	バージョン
注文番号	<a href="#">1494020000</a>	ケーブルラグ、終端,10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303681	
数量	100 ST	
種別	KQN-M6/-10	バージョン
注文番号	<a href="#">1494030000</a>	ケーブルラグ、終端,10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303483	
数量	100 ST	
種別	KQN-M8/-10	バージョン
注文番号	<a href="#">1494040000</a>	ケーブルラグ、終端,10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303803	
数量	100 ST	
種別	KQN-M10/-10	バージョン
注文番号	<a href="#">1494050000</a>	ケーブルラグ、終端,10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303711	
数量	100 ST	
種別	KQN-M12/-10	バージョン
注文番号	<a href="#">1494060000</a>	ケーブルラグ、終端,10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304008	
数量	100 ST	
種別	KQNG-M5/-10	バージョン
注文番号	<a href="#">1492680000</a>	ケーブルラグ、終端,10 mm <sup>2</sup> ,10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302479	
数量	100 ST	

## ES EPG/HPG 60 HEX 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	KQNG-M6/-10	バージョン
注文番号	<a href="#">1492690000</a>	ケーブルラグ、終端,10 mm <sup>2</sup> ,10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302394	
数量	100 ST	
種別	KSN/-10	バージョン
注文番号	<a href="#">1492780000</a>	ケーブルラグ、終端,10 mm <sup>2</sup> ,10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302806	
数量	100 ST	
種別	VPLN/-10	バージョン
注文番号	<a href="#">1492890000</a>	ケーブルラグ、終端,10 mm <sup>2</sup> ,10 mm <sup>2</sup> ,なし
GTIN (EAN)	4050118302561	
数量	100 ST	