HSS-HF 2.4-4,8 EL SW30M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com








熱収縮性のスリーブは、2辺に印刷可能で、ケーブルや導体のマーキングや絶縁に使用できます。細線仕様で熱収縮性の高い材質で、導体の周りに完全にフィットし、スペースを節約できます。

一般注文データ

導体およびケーブルマーカー, 2.4 - 4.8 mm, 黒色
<u>2518930000</u>
HSS-HF 2.4-4,8 EL SW30M
4050118531138
1 items
この記事は今後ご利用いただけなくなります。
2025-08-31T00:00:00+02:00





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認				
	,			
ROHS	適合			
寸法と重量				
深さ	0.9 mm	奥行き(インチ)	0.0354 inch	
幅	7.6 mm	幅(インチ)	0.2992 inch	
長さ	30000 mm	長さ(インチ)	1181.1 inch	
正味重量	290 g			
温度				
動作温度範囲	-55105 °C			
環境製品コンプライアンス	۲			
	2年4hn / 左 [[△+>. .)			
RoHS 対応状況		準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	U.Twt%を超えるSVH	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
一般データ				
印刷種別	ニュートラル	幅	7.6 mm	
動作温度範囲、最大	105 °C		-55 °C	
多用温度中间、400、 色	黒色	ハロゲン	いいえ	
<u></u> 長さ	30000 mm	基本材質	ポリオレフィン	
印刷文字	非搭載	互換性を有するプリンター	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS	
動作温度範囲	-55105 °C	ロールあたりの数	1	
導体およびケーブルマーカ	-			
	· ·			
ハロゲン	いいえ	導体断面、最大	4 mm ²	
導体断面、最小	0.75 mm ²	導体外径、最大	4.8 mm	
導体外径、最小	2.4 mm	収縮率	2:1	
推奨収縮温度	90 °C		2.4 - 4.8 mm	
接続配線の断面	0.75 - 4 mm ²			
重要なメモ				
製品情報	外付けロールホルダー	- 、1302920000 が必要		
分類				
ETIM C O	F0004F00	ETIM 7.0	F0001F00	
ETIM 6.0	EC001530 EC001530	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC001530	
ETIM 10.0			EC001530	
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01	
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01	
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02	
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02	
ECLASS 15.0	27-28-11-02			



図面

HSS-HF 2.4-4,8 EL SW30M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



HSS-HF 2.4-4,8 EL SW30M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結 果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と 使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化し ます。

一般注文データ

種別 RIBBON MM 84/300 WS 注文番号 2005040000 GTIN (EAN) 4050118390025

数量

バージョン Ink ribbon

THM MULTIMARK



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結 果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と 使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化し ます。

一般注文データ

種別	THM MMP EXT.RH	バージョン
注文番号	<u>1302920000</u>	
GTIN (EAN)	4050118102307	
数量	1 ST	
種別	MULTIMARK ROLLER 115	バージョン
注文番号	<u>1357420000</u>	
GTIN (EAN)	4050118160314	
数量	1 ST	
種別	MULTIMARK ROLLER 30	バージョン
注文番号	1357430000	
GTIN (EAN)	4050118160253	
数量	1 ST	

HSS-HF 2.4-4,8 EL SW30M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

THM MULTIMARK PLUS



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別 MULTIMARK PLUS ROLLER 1... バージョン

注文番号 <u>2672590000</u> GTIN (EAN) 4050118708097

数量 1 ST