

KLIPPON BDX M20X15 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリーで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	KlipponBDX (補償要素), 調圧エレメント, M 20, 15 mm, IP66, ステンレススチール 1.4404 (316L)
注文番号	2519570000
種別	KLIPPON BDX M20X15 S
GTIN (EAN)	4050118532050
数量	1 items

KLIPPON BDX M20X15 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

ROHS 適合

寸法と重量

高さ	12 mm	高さ (インチ)	0.4724 inch
幅	27 mm	幅 (インチ)	1.063 inch
長さ	22 mm	長さ (インチ)	0.8661 inch
正味重量	60.2 g		

温度

動作温度 -60 °C...200 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般的情報

ヘッド直径	26.20 mm	通気量	0.25 l / 1時間
Oリング	シリコーン	GWDRの保護度合い	IP66
締付けトルク	5 Nm	シリコーン	はい
動作温度範囲、最大	200 °C	動作温度範囲、最小	-60 °C
スレッドピッチ	1.5 mm	ハロゲン	ハロゲンフリー
標準	IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31	衝撃耐性	7 J ATEXバージョン
AF サイズ 1	27 mm	保護度合い	IP66
ケーブルグランド	M 20	基本材質	ステンレススチール 1.4404 (316L)
シーリング	シリコン	フィルター	青銅製インサート (銅 90%、錫10%)
外付スレッド	M 20	ねじ山長さ	15 mm
ロックナットのトルク、最小	5.00 Nm	注：保護等級	- 通気要素は、エンクロージャー底面に取り付け、ねじを上方に向けて垂直に位置合わせし、適切な排水を可能にするために最も低い位置に配置する必要があります。- 提供の取付説明書は、設置前に読み、厳密に準拠する必要があります。- 水を満たした空エンクロージャー (圧力や発熱を有する内部コンポーネントなし) を使用して、水流量をテストしました。水流量は、運転パラメータや環境条件によって異なる場合があります。
保護等級 (UL)	Type 4	アダプター接続用トルク、最大	5.00 Nm
アダプター接続用トルク、最小	5.00 Nm	防爆タイプ	安全性向上 Ex e
ロックナット最大トルク	5.00 Nm		

KLIPPON BDX M20X15 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ

証明書番号ケーブルグラント

識別	Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da	証明書番号、ケーブルグラント (ATEX)	CML 19ATEX3347X
証明書番号、ケーブルグラント (IECEX)	IECEX CML 19.0105X	証明書番号、ケーブルグラント (CSA)	E340660
承認条件	ATEX, IECEX, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone		

分類

ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ETIM 10.0	EC000814	ECLASS 14.0	27-18-28-17
ECLASS 15.0	27-18-28-17		