

**H0,34/12S TK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード

**一般注文データ**

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ターコイズ
注文番号	<a href="#">2525190000</a>
種別	H0,34/12S TK
GTIN (EAN)	4050118536843
数量	500 items

**H0,34/12S TK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技術データ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

高さ	125 mm	高さ (インチ)	4.9212 inch
正味重量	0.05 g		

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**技術データ**

バージョン	標準
-------	----

**ワイヤエンドフェルール**

接点面長さ (L2)	8 mm	L1 (mm)	12.00 mm
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 22	被覆剥き長さ	10 mm
導体断面	0.34 mm <sup>2</sup>		

**分類**

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		