



- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ターコイズ
注文番号	2525190000
種別	H0,34/12S TK
GTIN (EAN)	4050118536843
数量	500 items

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

高さ	125 mm	高さ (インチ)	4.9212 inch
正味重量	0.05 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

バージョン 標準

ワイヤエンドフェルール

接点面長さ (L2)	8 mm	L1 (mm)	12.00 mm
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 22	被覆剥き長さ	10 mm
導体断面	0.34 mm ²		

分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		