データシート

H0,25/12 VL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

- ポリバッグバラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, スミ レ色
注文番号	<u>2525210000</u>
種別	H0,25/12 VL
GTIN (EAN)	4050118536850
数量	500 items

カタログステータス / 図面 1

H0,25/12 VL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

	=;;;
747	=32
73	

MAMID承認件数



ROHS	適合	
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>	
証明書番号 (cUlus)	F499744	

寸法と重量

TNL X FI	
正味重量(0.04 a

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	進圳 (名除なし)
RoHS 对心状况	年拠 (光序なり)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明	(1)圧着工具	バージョン	標準

ワイヤエンドフェルール

接点面長さ (L2)	8 mm	L1 (mm)	12.00 mm
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 24	被覆剥き長さ	10 mm
導体断面	0.25 mm ²		

分類

ETIM 6.0	EC00005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC00005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

カタログステータス / 図面 2