

- ポリバッグバラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード

## 一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, スミ レ色
注文番号	<a href="#">2525210000</a>
種別	H0,25/12 VL
GTIN (EAN)	4050118536850
数量	500 items

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E499744

## 寸法と重量

正味重量 0.04 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明 (1)圧着工具 バージョン 標準

## ワイヤエンドフェルール

接点面長さ (L2)	8 mm	L1 (mm)	12.00 mm
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 24	被覆剥き長さ	10 mm
導体断面	0.25 mm <sup>2</sup>		

## 分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		