

H0,25/12 VL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

- ポリバッグバラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, スミレ色
注文番号	<a href="#">2525210000</a>
種別	H0,25/12 VL
GTIN (EAN)	4050118536850
数量	500 items

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E499744

## 寸法と重量

正味重量

0.04 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明

(1)圧着工具

バージョン

標準

## ワイヤエンドフェルール

接点面長さ (L2)

8 mm

L1 (mm)

12.00 mm

導体接続断面積 AWG、最大

AWG 24

被覆剥き長さ

10 mm

導体断面

0.25 mm<sup>2</sup>

## 分類

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01