

## WIL-BM-SK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ネジ接続付属 WIL-LED 照明動作検出装置。切り替え時間を調整可能。

## 一般注文データ

注文番号	2537720000
種別	<a href="#">WIL-BM-SK</a>
GTIN (EAN)	4050118549157
数量	1 items

## WIL-BM-SK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

深さ	44	奥行き (インチ)	1.7323 inch
高さ	33	高さ (インチ)	1.2992 inch
幅	76	幅 (インチ)	2.9921 inch
正味重量	29.04 g		

## 温度

動作温度 -20 - 60

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	82a8bf14-9104-4ca4-ab0c-226d976fdcac

## 一般的な技術データ

保護度合い	IP20	
滞留時間、最小	1 min	
滞留時間、最大	10 min	
検出範囲	最小:	0 m
	最大:	8 m
	構成可能:	いいえ
検出領域 (角度)	120°	

## 接続データ

接続スレッド	Terminal	配線	ピン4 : + (黒色) , ピン3 : - (青色)
--------	----------	----	-----------------------------

## 電気データ

定格電圧	24 V DC	定格電流	< 6.0 A
------	---------	------	---------

## 分類

ETIM 8.0	EC000133	ETIM 9.0	EC000133
ETIM 10.0	EC000133	ECLASS 14.0	27-14-40-07
ECLASS 15.0	27-14-40-07		