

WIL-BM-SK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ネジ接続付属 WIL-LED 照明動作検出装置。切り替え時間を調整可能。

一般注文データ

| | |
|------------|---------------------------|
| 注文番号 | 2537720000 |
| 種別 | WIL-BM-SK |
| GTIN (EAN) | 4050118549157 |
| 数量 | 1 items |

WIL-BM-SK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 44 | 奥行き (インチ) | 1.7323 inch |
| 高さ | 33 mm | 高さ (インチ) | 1.2992 inch |
| 幅 | 76 mm | 幅 (インチ) | 2.9921 inch |
| 正味重量 | 29.04 g | | |

温度

動作温度 -20 - 60

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 82a8bf14-9104-4ca4-ab0c-226d976fdcac |

一般的な技術データ

| | | |
|-----------|--------|-----|
| 保護度合い | IP20 | |
| 滞留時間、最小 | 1 min | |
| 滞留時間、最大 | 10 min | |
| 検出範囲 | 最小: | 0 m |
| | 最大: | 8 m |
| | 構成可能: | いいえ |
| 検出領域 (角度) | 120° | |

接続データ

| | | | |
|--------|----------|----|-----------------------------|
| 接続スレッド | Terminal | 配線 | ピン4 : + (黒色) , ピン3 : - (青色) |
|--------|----------|----|-----------------------------|

電気データ

| | | | |
|------|---------|------|---------|
| 定格電圧 | 24 V DC | 定格電流 | < 6.0 A |
|------|---------|------|---------|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000133 | ETIM 9.0 | EC000133 |
| ETIM 10.0 | EC000133 | ECLASS 14.0 | 27-14-40-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-40-07 | | |