

THM ET TA 58/55 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



THM ラベルは、熱転写技術により、印刷品質が優れています。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システム M-Print® PRO が、あらゆるラベリング作業を最適化します。

- 色分けされた高品質ポリエステル製ラベル
- 柔軟な材質と厚い接着層により、THM GEW は、ケーブルやホースなどの角度付き、または円形の対象物に使用できます
- ロールパッケージ THM ET S7 を使用して、Siemens 製 Simatic 200S、S7-300、S7-400 モジュールにラベルを付けることができます
- ラベルは、個別ラベルに完全に中央揃えで印刷するために、プリンターに自動的に配置されます。
- THM MultiMark または THM MultiMark Plus の熱転送プリンターでのラベリング

一般注文データ

| | |
|------------|-----------------------------|
| バージョン | 導体およびケーブルマーカ、58 x 55 mm, 白色 |
| 注文番号 | 2539390000 |
| 種別 | THM ET TA 58/55 WS |
| GTIN (EAN) | 4050118570151 |
| 数量 | 1000 items |

THM ET TA 58/55 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 0.35 mm | 奥行き (インチ) | 0.0138 inch |
| 高さ | 58 mm | 高さ (インチ) | 2.2835 inch |
| 幅 | 55 mm | 幅 (インチ) | 2.1654 inch |
| 正味重量 | 1.22 g | | |

温度

| | | | |
|-----------|--------------|-----------|--------|
| 動作温度範囲 | -50...100 °C | 連続動作温度、最小 | -50 °C |
| 連続動作温度、最大 | 100 °C | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

一般データ

| | | | |
|-------------|--------|-----------|--------------|
| バージョン | 自己接着型 | 幅 | 55 mm |
| UL 94 可燃性等級 | HB | 動作温度範囲、最大 | 100 °C |
| 動作温度範囲、最小 | -50 °C | 色 | 白色 |
| ハロゲン | いいえ | 基本材質 | ポリプロピレン |
| 印刷文字 | 非搭載 | 動作温度範囲 | -50...100 °C |

導体およびケーブルマーカ

| | |
|------|-----|
| ハロゲン | いいえ |
|------|-----|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

THM ET TA 58/55 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



THM ET TA 58/55 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------|
| 種別 | RIBBON MM-HS 60/300 SW | バージョン |
| 注文番号 | 2448880000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118462944 | |
| 数量 | 1 ST | |