

MCV APG 4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

当社の WeiCoS システム対応プラグは、すべての異なる接続システムで使用できます。品揃えは、1 極から 10 極までの組立済コネクタと、個別の組立済製品を含みます。これにより、すべてのアプリケーションに対して最大限の柔軟性が確保されます。個別調整されたアクセサリは、環境への影響に対する安全性および保護を高めます。

一般注文データ

バージョン	Aシリーズ、エンドプレート
注文番号	2540800000
種別	MCV APG 4
GTIN (EAN)	4050118553093
数量	50 items

MCV APG 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	48.15 mm	奥行き (インチ)	1.8957 inch
高さ	19 mm	高さ (インチ)	0.748 inch
幅	0.5 mm	幅 (インチ)	0.0197 inch
正味重量	0.5 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
連続動作温度、最小	-60 °C	連続動作温度、最大	130 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

材料データ

基本材質	Wemid	色	ダークベージュ
UL 94 可燃性等級	V-O		

追加の技術データ

嵌合仕様	はい
------	----

分類

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		