

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





ワイドミュラーの 新型RockStar® IP65 EMV エンクロージャは、最も過酷な環境条件での使用に理想的で、電磁波干渉対応の保護を提供します。角型コネクタは、コネクタインサートおよびその保護ハウジングで構成されています。新型プラスチック製ストラップはロックしやすく、随時交換可能です。ワイドミュラー RockStar® のエンクロージャはすべて高品質のアルミニウムダイキャストで製造されています。これにより、耐衝撃性、耐腐食性に優れ、かつ小型化と軽量化を実現しています。

一般注文データ

	HDCエンクロージャ. 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態. 隔壁ハウジング, 下側のサイドロッククランプ, サイドロッククランプ交換可能
注文番号	<u>2542320000</u>
種別	HDC 16B ABU EMC
GTIN (EAN)	4050118648799
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

MAMID承認件数

CESSUS

UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>	
証明書番号(cURus)	E92202	

寸法と重量

深さ	113 mm	奥行き (インチ)	4.4488 inch
高さ	30 mm	 高さ(インチ)	1.1811 inch
幅	45 mm	幅(インチ)	1.7716 inch
正味重量	128.6 g		

温度

制限温度 -40 ℃ ... 125 ℃

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれ	<i>,</i> ていません	
耐薬品性	物質	作動油	
	耐薬品性	耐性	
	物質	ガソリン	
	耐薬品性	耐性	
	物質	紫外線	
	耐薬品性	耐性	
	物質	オゾン	
	耐薬品性	耐性	

バージョン

上部/底部/蓋	下部	カバー	カバーなし
ハウジング設計	隔壁ハウジング	ロックシステム設計	下側のサイドロッククラン プ, サイドロッククランプ 交換可能
設置サイズ	6	 種別	グ換可能 バルクヘッド(フィードス ルー)
クランプのバージョン	サイドロッククランプ	シーリング	FPM
色(RAL)	RAL 9011	BG	6
Moduplug®に最適	はい		

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-O	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
表面仕上	粉体塗装	 保護度合い	IP65, 勘合状態
EMC ハウジング	はい	ロック素子の材質	PA 66/6, ステンレスス チール 防錆性

分類

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437

作成日 08.11.2025 06:25:27 MEZ

カタログステータス / 図面 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ETIM 10.0	EC000437
ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02

ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 14.0	27-44-02-02






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

対応

サイズ 6 (16B/40D)



ワイドミュラーの新型RockStar® IP65 EMV エンクロージャは、最も過酷な環境条件での使用に理想的で、電磁波干渉対応の保護を提供します。角型コネクタは、コネクタインサートおよびその保護ハウジングで構成されています。新型プラスチック製ストラップはロックしやすく、随時交換可能です。ワイドミュラー RockStar® のエンクロージャはすべて高品質のアルミニウムダイキャストで製造されています。これにより、耐衝撃性、耐腐食性に優れ、かつ小型化と軽量化を実現しています。

一般注文データ

バスノエへ	, ,		
種別	HDC 40D TOBU 1M40G EMC	バージョン	
注文番号	2544040000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部	
GTIN (EAN)	4050118648775	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高,	
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: M 40	
種別	HDC 40D TSBU 1M40G EMC	バージョン	
注文番号	2544030000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面	
GTIN (EAN)	4050118648782	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高,	
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: M 40	
GTIN (EAN)	4050118648782	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高,	

カタログステータス / 図面 5