

## DG M16 PT6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



インテリジェントな配線ソリューションにより、貴重な時間とコストを節約できます。

FieldPower® モジュラー式システムは、すべてのケーブル接続作業に適したソリューションを提供します。

組立済ケーブル使用対応折りたたみ式シール

M16 および M20 接続ねじで使用可能な動作および信号装置のシールへの統合が可能です

## 一般注文データ

バージョン	Field Power®シーリングインサート, 接続糸付きシール, IP65, 対応するエンクロージャ付き, EPDM
注文番号	<a href="#">2545540000</a>
種別	DG M16 PT6
GTIN (EAN)	4050118555523
数量	1 items

## DG M16 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	25 mm	奥行き (インチ)	0.9842 inch
高さ	33.8 mm	高さ (インチ)	1.3307 inch
幅	46.7 mm	幅 (インチ)	1.8386 inch
正味重量	23.01 g		

## 温度

保管温度 -40 °C...85 °C 動作温度 -40 °C...85 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

基本材質	EPDM	シリコーン	いいえ
色	黒色	設計	接続糸付きシール
保護度合い	IP65, 対応するエンクロージャ付き	UL 94 可燃性等級	HB
取り付け位置、取り付け通知	FieldPower®シールスロットの場合	内付スレッド	M 16
バージョン	スレッドアダプタM16		

## 分類

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

## DG M16 PT6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## IP68 バージョン



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。  
 真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。  
 一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

## 一般注文データ

種別	VG M16 - K 68	バージョン
注文番号	<a href="#">1772290000</a>	VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド,
GTIN (EAN)	4032248129959	ストレート, M 16, 10 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66,
数量	50 ST	IP67, IP68 - 5パール (30分), ポリアミド6
種別	VG M16-1/K68	バージョン
注文番号	<a href="#">1909860000</a>	VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ス
GTIN (EAN)	4032248536788	トレート, M 16, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67,
数量	50 ST	IP68 - 5パール (30分), ポリアミド6

## IE 締付ツール




取り付けツールは、バージョン04.  
 Commentsのフランジを取り付ける際にロックナットを締め付けるのに役立ちます:

- 標準ツール
- 高強度プラスチック製

## 一般注文データ

種別	IE-FISP-V4	バージョン
注文番号	<a href="#">9204370000</a>	Mounting tool
GTIN (EAN)	4032248660780	
数量	2 ST	

## ピン



センサー / アクチュエータのケーブル接続の装置側の接続には、さまざまな組込型コネクタが必要です。これらは、M12、M8、M5 のバージョンで使用できます。

## DG M16 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	SAIE-M12S-4-0.5U-M16	バージョン
注文番号	<a href="#">1861090000</a>	組み込み型プラグ, M12, ピン, ストレート, 取り付けスレッド: M 16 x 1.5, 極数: 4, 撚線/ケーブル長: 0.5 m, 前面取付け
GTIN (EAN)	4032248419135	
数量	1 ST	

## ソケット



センサー / アクチュエータのケーブル接続の装置側の接続には、さまざまな組込型コネクタが必要です。これらは、M12、M8、M5 のバージョンで使用できます。

## 一般注文データ

種別	SAIE-M12B-4-0.5U-M16	バージョン
注文番号	<a href="#">1861120000</a>	組み込み型プラグ, M12, メス型ソケット, ストレート, 取り付けスレッド: M 16 x 1.5, 極数: 4, 撚線/ケーブル長: 0.5 m, 前面取付け
GTIN (EAN)	4032248419166	
数量	1 ST	
種別	SAIE-M12BL-0.3VFM16-2.5	バージョン
注文番号	<a href="#">2530800000</a>	組み込み型プラグ, M12, メス型ソケット, ストレート, 取り付けスレッド: M 16 x 1.5, 極数: 5, 撚線/ケーブル長: 0.3 m, 前面取付け
GTIN (EAN)	4050118540925	
数量	1 ST	
種別	SAIE-M12B-4-T-0.2U-M16	バージョン
注文番号	<a href="#">1467960000</a>	組み込み型プラグ, M12, メス型ソケット, ストレート, 取り付けスレッド: M 16 x 1.5, 極数: 4, 撚線/ケーブル長: 0.2 m, 前面取付け
GTIN (EAN)	4050118273465	
数量	1 ST	