

**HDC XX6A03 FMSRJ45-0300**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



一般注文データ

注文番号	2546830300
種別	<a href="#">HDC XX6A03 FMSRJ45-0300</a>
GTIN (EAN)	4050118556681
数量	1 items

## HDC XX6A03 FMSRJ45-0300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 221.76 g

## 温度

制限温度 -30 °C ... 90 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

## 一般データ

極数	8	ケーブル長	3 m
コーディング	X-coded	接触表面	Au (ゴールド)
転送速度	10 Gbit/s	絶縁抵抗	≥ 1000 MΩ
カテゴリー	Cat. 6A	公称電圧	50 V
公称電流	0.5 A	プラグイン回数	≥ 100
汚染度	2	反対側のバージョン	オス型
モジュール側のバージョン	メス型		

## ケーブル技術仕様

ケーブル長	3 m
シースカラー	緑色(RAL 6018)
シールド仕様	はい
ハロゲン	ハロゲンフリー
絶縁	ポリオレフィン
シース材料	PUR
カラーコーディング	白色/青色, 白色/オレンジ, 白色/緑色, 白色/茶色
外径	直径 8.9 mm
外径	8.9 mm

## 分類

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		