


HDC XX6A03 MMSXXX-3000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



産業用途向けに設計された堅牢な Cat 6 X コード化データケーブル。高い機械的ストレスと継続的な動きを実現するように設計されているため、信頼性が高く干渉波の影響に強いデータ転送を実現します。ドラッグチェーンや過酷な産業環境での使用に最適です。

一般注文データ

注文番号	2546843000
種別	HDC XX6A03 MMSXXX-3000
GTIN (EAN)	4050118556667
数量	1 items

HDC XX6A03 MMSXXX-3000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 2016.96 g

温度

制限温度 -30 °C ... 90 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

一般データ

極数	8	ケーブル長	30 m
コーディング	X-coded	接触表面	Au (ゴールド)
転送速度	10 Gbit/s	絶縁抵抗	≥ 1000 MΩ
カテゴリー	Cat. 6A	公称電圧	50 V
公称電流	0.5 A	プラグング回数	≤ 100
汚染度	2	反対側のバージョン	オス型
モジュール側のバージョン	オス型		

ケーブル技術仕様

ケーブル長	30 m
シースカラー	緑色(RAL 6018)
シールド仕様	はい
ハロゲン	ハロゲンフリー
絶縁	ポリオレフィン
シース材料	PUR
カラーコーディング	白色/青色, 白色/オレンジ, 白色/緑色, 白色/茶色
外径	直径 8.9 mm
外径	8.9 mm

分類

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		