HDC XX6A03 MFSXXXX-3000



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





一般注文データ

注文番号	2548113000
種別	HDC XX6A03 MFSXXXX-3000
GTIN (EAN)	4050118557350
数量	1 items

HDC XX6A03 MFSXXXX-3000



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ROHS	適合

寸法と重量

正味重量 1912.55 g

温度

制限温度 -30 ℃ ... 90 ℃

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の 場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

一般データ

	8	ケーブル長	30 m
コーディング	X-coded	接触表面	Au (ゴールド)
転送速度	10 Gbit/s	 絶縁抵抗	≥ 1000 MΩ
カテゴリー	Cat. 6A		50 V
公称電流	0.5 A		≥ 100
汚染度	2	反対側のバージョン	メス型
モジュール側のバージョン	オス型		

ケーブル技術仕様

ケーブル長	30 m	
シースカラー	緑色(RAL 6018)	
シールド仕様	はい	
ハロゲン	ハロゲンフリー	
絶縁	ポリオレフィン	
シース材料	PUR	
カラーコーディング	白色/青色, 白色/オレンジ, 白色/緑色, 白色/茶色	
<u>外径</u> 外径	直径	8.9 mm
外径	8.9 mm	

分類

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-07
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-07
ECLASS 11.0	27-06-03-07	ECLASS 12.0	27-06-03-07
ECLASS 13.0	27-06-03-07	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		

カタログステータス / 図面 2