

HDC XX6A03 MFSXXXX-3000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

注文番号	2548113000
種別	HDC XX6A03 MFSXXXX-3000
GTIN (EAN)	4050118557350
数量	1 items

HDC XX6A03 MFSXXXX-3000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

正味重量	1912.55 g
------	-----------

温度

制限温度	-30 °C ... 90 °C
------	------------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
-----------	-----------

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
--------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5
------	--------------------------------------

一般データ

極数	8	ケーブル長	30 m
コーディング	X-coded	接触表面	Au (ゴールド)
転送速度	10 Gbit/s	絶縁抵抗	$\geq 1000 \text{ M}\Omega$
カテゴリー	Cat. 6A	公称電圧	50 V
公称電流	0.5 A	プラギング回数	≥ 100
汚染度	2	反対側のバージョン	メス型
モジュール側のバージョン	オス型		

ケーブル技術仕様

ケーブル長	30 m
シースカラー	緑色(RAL 6018)
シールド仕様	はい
ハロゲン	ハロゲンフリー
絶縁	ポリオレフィン
シース材料	PUR
カラーコーディング	白色/青色, 白色/オレンジ, 白色/緑色, 白色/茶色
外径	直径
外径	8.9 mm

分類

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		