

## WQB 3 WTL 6/4 FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



電流および電圧トランスフォーマーの配線  
バネおよびネジ接続技術採用の当社のテスト用接続断路  
端子台は、電流、電圧、電力の測定に重要なあらゆる変  
換回路を安全かつ高度な方法で作成することが可能で  
す。

## 一般注文データ

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 橙色, 41 A, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 11.10, 絶縁: はい, 幅: 29.3 mm |
| 注文番号       | <a href="#">2550740000</a>  |
| 種別         | WQB 3 WTL 6/4 FF  |
| GTIN (EAN) | 4050118560602   |
| 数量         | 10 items  |

## WQB 3 WTL 6/4 FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|      |          |           |             |
|------|----------|-----------|-------------|
| 深さ   | 5 mm     | 奥行き (インチ) | 0.1968 inch |
| 高さ   | 29.32 mm | 高さ (インチ)  | 1.1543 inch |
| 幅    | 29.3 mm  | 幅 (インチ)   | 1.1535 inch |
| 正味重量 | 5.63 g   |           |             |

## 温度

保管温度 -25 °C...55 °C 周囲温度 -5 °C...40 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## システム仕様

バージョン 短絡接続

## 全般

極数 3 設置アドバイス 直接実装

## 寸法

ピッチ (mm) (P) 11.10 mm

## 材料データ

基本材質 Wemid 色 橙色

## 評価データ

定格電圧 400 V 公称電流 41 A

## 追加の技術データ

固定形式 ねじ込み 設置アドバイス 直接実装  
爆発試験バージョン いいえ 取り付け方式 ねじ込み

## 分類

ETIM 8.0 EC000489 ETIM 9.0 EC000489  
ETIM 10.0 EC000489 ECLASS 14.0 27-25-03-03  
ECLASS 15.0 27-25-03-03