
WQB 4 WTL 6/4 FF



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







電流および電圧トランスフォーマーの配線 バネおよびネジ接続技術採用の当社のテスト用接続断路 端子台は、電流、電圧、電力の測定に重要なあらゆる変 換回路を安全かつ高度な方法で作成することが可能で す。

一般注文データ

バージョン	り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 橙色, 41 A, 極 : 4, ピッチ (mm) (P): 11.10, 絶縁: はい, 幅: 40.4	
	mm	
注文番号	<u>2550750000</u>	
種別	WQB 4 WTL 6/4 FF	
GTIN (EAN)	4050118560619	
数量	10 items	

カタログステータス / 図面 1

WQB 4 WTL 6/4 FF



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認				
ROHS	適合			
寸法と重量				
ىر س	_	南仁 キ (ノン・エ)	0.4000: 1	
深さ <u> </u>	5 mm	奥行き(インチ)	0.1968 inch	
高さ 偏	29.32 mm 40.4 mm	 高さ(インチ) 幅(インチ)	1.1543 inch 1.5905 inch	
_甲	4.2 g		1.5905 IIICII	
- ^	9			
			'	
呆管温度	-25 °C55 °C	周囲温度	-5 °C40 °C	
環境製品コンプライアンス				
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)			
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
システム仕様				
バージョン	短絡接続			
 全般	, 			
	4	初果マドボノコ	****	
極数 	4	設置アドバイス	直接実装 	
寸法 				
ピッチ (mm) (P)	11.10 mm			
材料データ				
基本材質	Wemid			
			<u></u>	
公称電流	41 A			
	41 A		<u> </u>	
追加の技術データ	<u> </u>			
固定形式	ねじ込み	設置アドバイス	直接実装	
暴発試験バージョン	いいえ	取り付け方式	ねじ込み	
分類	-			
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489	
TIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489	
TIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40	
CLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40	
CLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40	
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03	
ECLASS 15.0	27-25-03-03			

カタログステータス / 図面 2