

WQB 7 WTL 6/4 FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



電流および電圧トランスフォーマーの配線
バネおよびネジ接続技術採用の当社のテスト用接続断路
端子台は、電流、電圧、電力の測定に重要なあらゆる変
換回路を安全かつ高度な方法で作成することが可能で
す。

一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 橙色, 41 A, 極数: 7, ピッチ (mm) (P): 11.10, 絶縁: はい, 幅: 73.7 mm
注文番号	2550770000
種別	WQB 7 WTL 6/4 FF
GTIN (EAN)	4050118560633
数量	10 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
最終注文日	2027-04-30T00:00:00+02:00

WQB 7 WTL 6/4 FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	5 mm	奥行き (インチ)	0.1968 inch
高さ	29.32 mm	高さ (インチ)	1.1543 inch
幅	73.7 mm	幅 (インチ)	2.9016 inch
正味重量	15.4 g		

温度

保管温度 -25 °C...55 °C 周囲温度 -5 °C...40 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン 短絡接続

全般

極数 7 設置アドバイス 直接実装

寸法

ピッチ (mm) (P) 11.10 mm

材料データ

基本材質 Wemid 色 橙色

評価データ

定格電圧 400 V 公称電流 41 A

追加の技術データ

固定形式 ねじ込み 設置アドバイス 直接実装
爆発試験バージョン いいえ 取り付け方式 ねじ込み

分類

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		