

## TCC 6.4/2 OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



## 調整可能な渡り配線

渡り配線の柔軟性を高めます。TERMSERIES CROSS-CONNECTION (TCC) は、最大 51 極の渡り配線を個別に調整できます。差し込み式の極の最大数が 32 極に増加しました。被覆剥き材質は、とても簡単に必要な長さまで短くできます。渡り配線コネクタは、操作が簡単で見やすく、幅広く接続可能です。追加のウェブは、部品組立中での、スプリングの変形を防ぎます。

- 51極搭載の個別調整可能な渡り配線
- スプリングの変形を防ぐ追加のバー
- 渡り配線の向上 - 最大 32 極
- 振動耐性

## 一般注文データ

バージョン	TERMSERIES, 短絡接続
注文番号	<a href="#">2556350000</a>
種別	TCC 6.4/2 OR
GTIN (EAN)	4050118566826
数量	10 items

## TCC 6.4/2 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	4.8 mm	奥行き (インチ)	0.189 inch
高さ	13.1 mm	高さ (インチ)	0.5157 inch
幅	9.8 mm	幅 (インチ)	0.3858 inch
正味重量	0.37 g		

## 温度

保管温度	-40 °C...85 °C	周囲温度	-40 °C...60 °C
動作温度			

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 公称データUL

定格電流 (UL) 10 A

## 一般データ

バージョン	長さに切り取れません		
色	橙色		
UL94 可燃性等級コンポーネント	コンポーネント	ハウジング	
	UL94 可燃性等級	V-0	

## 絶縁協調

定格電圧 300 V

## 接続データ

ピッチ (mm) (P) 6.40 mm

## 分類

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

## 交差接続データ

定格電圧	300 V	定格電流	17.5 A
絶縁	はい	接触防止	はい
色	橙色	交差接続端子数	2
極数	2	ピッチ (mm) (P)	6.40 mm
取り付け方式	接続されている	バージョン	長さに切り取れません


図面

寸法図



その他

Type code TERMSERIES accessories



型式コード

## TCC 6.4/2 OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## カットツール



最大外径 8 mm、12 mm、14 mm、22 mm の導体対応  
カットツール。特殊形状の刃を使用すると、銅およびアルミニウム製の導体を、最小限の物理的な労力とピンチ不  
使用で切断できます。また切断工具(KT 8 ~ KT 22)には、EN/IEC 60900 に準拠した最大 1,000 V までの VDE  
および GS でテスト済みの保護絶縁材も付属します。

## 一般注文データ

種別	KT 14	バージョン	
注文番号	<a href="#">1157820000</a>	バージョン	カットツール, 片手操作用の切削工具
GTIN (EAN)	4032248945344		
数量	1 ST		

## 交差接続の切断およびノッチング工具



- ワイドミューラー Z シリーズの渡り配線コネクション対応
- WQV 2.5 から WQV 35 への渡り配線
- 端子 WSI 6 の渡り配線ウィンドウ対応

## 一般注文データ

種別	KT ZQV	バージョン	
注文番号	<a href="#">9002170000</a>	バージョン	Cutting tool for one-hand operation
GTIN (EAN)	4032248291670		
数量	1 ST		
種別	WAW 1 NEUTRAL	バージョン	
注文番号	<a href="#">9004500000</a>	バージョン	Miscellaneous tools
GTIN (EAN)	4008190053925		
数量	1 ST		