

**IE-PS-SCRJ1-POF-QA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



導体直径 2.6 ~ 3 mm に対応の IEC 61754-24 に準拠した光ファイバー SC-RJ プラグインコネクタ

**一般注文データ**

バージョン	FOプラグ再接続可能、プラグSCRJ、POF、IP20
注文番号	<a href="#">2564950000</a>
種別	IE-PS-SCRJ1-POF-QA
GTIN (EAN)	4050118574654
数量	10 items

## IE-PS-SCRJ1-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

RoHS	適合
------	----

## 寸法と重量

深さ	51 mm	奥行き (インチ)	2.0079 inch
高さ	14.7 mm	高さ (インチ)	0.5787 inch
幅	8.95 mm	幅 (インチ)	0.3524 inch
正味重量	13 g		

## 温度

保管温度	動作温度	-20 °C...80 °C
取り付け温度	湿度	湿度0 ~ 93%

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
------	--------------------------------------

## 一般データ

曲げ保護スリーブ素材	TPE	項目説明	プラグSCRJ、POF
色	黄色、黒色	ハウジング主要材質	PC UL 94 VO
湿度	湿度0 ~ 93%	取り付け方式	ねじ取り付け
保護度合い	IP20	プラギング回数	1000
ファイバーの種類	POF	インサート喪失	≤ 1.0 dB
接続 1	SCRJ	接続 2	ねじ
ケーブル引き抜き力、最小	100 N	単一導電径、最小	2.1 mm
ハウジング材料、インサート	亜鉛ダイカスト、ニッケルメッキ	圧リング材質	ステンレススチール、防錆性
フェルール材質	ニッケル銀	ダスト保護キャップ材質	TPE
単一導電径、最大	2.3 mm	クリンプバレル材料	銅、ニッケルメッキ

## 一般基準

コネクタ規格	IEC 61754-24	アプリケーション固有の通信ケーブル設備	ISO/IEC 11801:2002, EN50173-1:2007, ISO/IEC 24702:2006, DIN EN 61918/VDE 02.2007
--------	--------------	---------------------	--

## 分類

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

## IE-PS-SCRJ1-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## はさみ



## 一般注文データ

種別	SCISSORS KEVLAR	バージョン
注文番号	<a href="#">1208910000</a>	Electrician's scissors
GTIN (EAN)	4032248990085	
数量	1 ST	

ワイドミュラーは、銅やアルミニウム製ケーブル切断のスペシャリストです。直接力をかけられる小型断面積対応カッターから、大型直径対応カッターまで、幅広い製品群を取り揃えています。機械的操縦および特別設計カッターの形状により、必要な労力を最小限に抑えることができます。

ワイドミュラーは、その幅広い切断製品群により、プロフェッショナルなケーブル加工に対応するすべての基準を満たします。

## POF (ポリマー製光ファイバー) 使用光ファイバーケーブル対応



高分子ポリマー製光ファイバー (POF) の光ファイバーケーブル接点処理対応のクリンプおよびシールド除去ツール

## 一般注文データ

種別	HTX-IE-POF-QA	バージョン
注文番号	<a href="#">2602860000</a>	
GTIN (EAN)	4050118615043	
数量	1 ST	