

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 14 対応光ファイバー SC インサート

一般注文データ

バージョン	SCインサート, プラグSCRJ、POF, 再接続可能
注文番号	<u>2564960000</u>
種別	IE-PI-SCRJ-POF-QA
GTIN (EAN)	4050118574647
数量	10 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認					
ROHS	適合				
寸法と重量	21				
リムこ主里					
	56 mm	奥行き (インチ)	2.2047 inch		
高さ	10.5 mm	高さ (インチ)	0.4134 inch		
	13.2 mm	幅(インチ)	0.5197 inch		
味重量	1.6 g				
温度					
R管温度		動作温度	-40 °C70 °C		
		期作温及	-40 C70 C		
又り付け温度					
環境製品コンプライアンス	ζ				
oHS 対応状況					
REACH SVHC	Lead 7439-92-1				
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b	-dc475a6ec24a			
·OII	07611070-beca-4007-000b	07CFT070-DeCa-4007-00UD-0C470a0eC24a			
一般データ					
 頁目説明	プラグSCRJ、POF, 再接続		その他		
	可能				
(ウジング主要材質	PA 66	シース直径、最大	8 mm		
ノース直径、最小	5 mm	取り付け方式	ねじ取り付け		
保護度合い	IP67(ハウジングあり)	プラギング回数	≥ 500		
且成	バリアント1、4、および 14ハウジング用のコネク タおよびフランジインサー ト	ファイバーの種類	POF		
インサート喪失	≤ 1.0 dB	接続 1	SCRJ		
接続 2	 ねじ	 単一導電径、最小	2.1 mm		
フェルール材質	Arcap	ダスト保護キャップ材質	TPE		
兰一導電径、最大	2.3 mm				
一般基準					
コネクタ規格	IEC 61754-24				
分類					
			5 0004455		
TIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122		
TIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122		
TIM 10.0	EC001122	ECLASS 9.0	19-17-01-22		
CLASS 9.1	19-17-01-22	ECLASS 10.0	19-17-01-22		
CLASS 11.0	19-17-01-22	ECLASS 12.0	19-17-01-22		
CLASS 13.0	19-17-01-22	ECLASS 14.0	19-17-01-22		
CLASS 15.0	19-17-01-22				



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

POF (ポリマー製光ファイバー) 使用光ファイバーケーブル対応

バージョン



高分子ポリマー製光ファイバー (POF) の光ファイバーケーブル接点処理対応のクリンプおよびシールド除去ツール

一般注文データ

種別 HTX-IE-POF-QA 注文番号 <u>2602860000</u> GTIN (EAN) 4050118615043

数量 1 ST

ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別IE-PP-V14Pバージョン注文番号1058280000プラグハウジング保護キャップ

GTIN (EAN) 4032248799374 数量 10 ST

はさみ



一般注文データ

種別 SCISSORS KEVLAR バージョン 注文番号 1208910000 Electrician's scissors GTIN (EAN) 4032248990085

数量 1 ST

ワイドミュラーは、銅やアルミニウム製ケーブル切断のスペシャリストです。直接力をかけられる小型断面積対応カッターから、大型直径対応カッターまで、幅広い製品群を取り揃えています。機械的操作および特別設計カッターの形状により、必要な労力を最小限に抑えることができます。

ワイドミュラーは、その幅広い切断製品群により、プロフェッショナルなケーブル加工に対応するすべての基準 を満たします。

作成日 09.11.2025 05:01:52 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ツール



- 特殊絶縁材使用の細線仕様の高強度導体対応
- 工業用の高品質被覆剥き (航空機産業の要求事項に準拠)
- 特殊な刃の形状は、特殊種別の絶縁材および導体構成の 被覆剥きが可能
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 交換可能な絶縁ユニットによる高い汎用性
- 被覆剝きの成果は正確に何度も繰り返し再現されます
- 導体への損傷無し
- 堅固な形状による、長期間にわたって信頼性の高いツール
- 統合切断機能

一般注文データ

種別 MULTI-STRIPAX IE-POF バージョン 注文番号 <u>1208880000</u> ッール, ストリッピングおよび切削工具 GTIN (EAN) 4032248990276 数量 1 ST