

## IE-PI-SCRJ-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 14 対応光ファイバー SC  
インサート

## 一般注文データ

バージョン	SCインサート, プラグSCRJ、POF, 再接続可能
注文番号	<a href="#">2564960000</a>
種別	IE-PI-SCRJ-POF-QA
GTIN (EAN)	4050118574647
数量	10 items

## IE-PI-SCRJ-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	56 mm	奥行き (インチ)	2.2047 inch
高さ	10.5 mm	高さ (インチ)	0.4134 inch
幅	13.2 mm	幅 (インチ)	0.5197 inch
正味重量	1.6 g		

## 温度

保管温度 動作温度 -40 °C...70 °C  
取り付け温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

## 一般データ

項目説明	プラグSCRJ、POF、再接続可能	色	その他
ハウジング主要材質	PA 66	シース直径、最大	8 mm
シース直径、最小	5 mm	取り付け方式	ねじ取り付け
保護度合い	IP67 (ハウジングあり)	プラグ回数	≥ 500
組成	バリエーション1、4、および14ハウジング用のコネクタおよびフランジインサート	ファイバーの種類	POF
インサート喪失	≤ 1.0 dB	接続 1	SCRJ
接続 2	ねじ	単一導電径、最小	2.1 mm
フェルール材質	Arcap	ダスト保護キャップ材質	TPE
単一導電径、最大	2.3 mm		

## 一般基準

コネクタ規格 IEC 61754-24

## 分類

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

## IE-PI-SCRJ-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## POF (ポリマー製光ファイバー) 使用光ファイバーケーブル対応



高分子ポリマー製光ファイバー (POF) の光ファイバーケーブル接点処理対応のクリンプおよびシールド除去ツール

## 一般注文データ

種別	HTX-IE-POF-QA	バージョン
注文番号	<a href="#">2602860000</a>	
GTIN (EAN)	4050118615043	
数量	1 ST	

## ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

## 一般注文データ

種別	IE-PP-V14P	バージョン
注文番号	<a href="#">1058280000</a>	プラグハウジング保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248799374	
数量	10 ST	

## はさみ



ワイドミュラーは、銅やアルミニウム製ケーブル切断のスペシャリストです。直接力をかけられる小型断面積対応カッターから、大型直径対応カッターまで、幅広い製品群を取り揃えています。機械的操作および特別設計カッターの形状により、必要な労力を最小限に抑えることができます。ワイドミュラーは、その幅広い切断製品群により、プロフェッショナルなケーブル加工に対応するすべての基準を満たします。

## 一般注文データ

種別	SCISSORS KEVLAR	バージョン
注文番号	<a href="#">1208910000</a>	Electrician's scissors
GTIN (EAN)	4032248990085	
数量	1 ST	

## IE-PI-SCRJ-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ツール



- 特殊絶縁材使用の細線仕様の高強度導体対応
- 工業用の高品質被覆剥き (航空機産業の要求事項に準拠)
- 特殊な刃の形状は、特殊種別の絶縁材および導体構成の被覆剥きが可能
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 交換可能な絶縁ユニットによる高い汎用性
- 被覆剥きの成果は正確に何度も繰り返し再現されます
- 導体への損傷無し
- 堅固な形状による、長期間にわたって信頼性の高いツール
- 統合切断機能

## 一般注文データ

種別	MULTI-STRIPAX IE-POF	バージョン
注文番号	<a href="#">1208880000</a>	ツール、ストリッピングおよび切削工具
GTIN (EAN)	4032248990276	
数量	1 ST	