

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







#### コンパクト性

新型 2 極バスモジュールは非常に小型で、メガビットおよびギガビットの両方のデータインサートに対応しています。2 本のギガビット Cat 6 A ケーブル (10 ギガビット) をひとつのモジュールに接続できます。

#### 一般注文データ

	'
バージョン	Crimp contact
注文番号	<u>2565980000</u>
種別	HDC MBUS8 M AWG20
GTIN (EAN)	4050118575835
数量	100 items

カタログステータス / 図面



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-44-02-04

27-44-02-04

27-44-02-04

27-44-02-04

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

承認			
	·		
認可	CE		
ROHS	適合		
寸法と重量			
正味重量	0 g		
制限温度	-40 °C 90 °C		
環境製品コンプライアンス			
	Mille of the last		
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)		
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の 場合)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8	bdf-87c27ee10e40	
一般データ			
and the second s			
接点直径、オス	0.6 mm	被覆剝き長さ、定格接続	4 mm
接続方式	クリンプ接続	 バージョンインサート	MBUS
導体断面、最大	0.5 mm <sup>2</sup>	 表面仕上	ゴールド
プラギング回数	≥ 100		オス型
基本材質	銅合金	 シリーズ	ModuPlug
生産方法	回転	接点の材質	銅合金
一般データ			
1+ 01 + T	A / 1	+->*>+	
接触表面	金メッキ	転送速度	10 Gbps
公称電流 種別	0.5 A	プラギング回数	≥ 100
性別	オス型		
<b>分類</b>			
ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796

ETIM 10.0

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

カタログステータス / 図面 2

ECLASS 9.0

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

EC000796

27-44-02-04

27-44-02-04

27-44-02-04

27-44-02-04







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### ツール



#### コンパクト性

新型 2 極バスモジュールは非常に小型で、メガビットおよびギガビットの両方のデータインサートに対応しています。2 本のギガビット Cat 6 A ケーブル (10 ギガビット) をひとつのモジュールに接続できます。

#### 一般注文データ

種別	HDC MBUS CL X/D 0.6/1.0	パージョン
注文番号	<u>2592680000</u>	Locator for crimping tool
GTIN (EAN)	4050118603781	
数量	1 ST	
種別	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	パージョン
種別 注文番号	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0 2592650000	バージョン Crimping tool for contacts
	, ,	
注文番号	<u>2592650000</u>	

カタログステータス / 図面 4