### IE-PS-V14M-2SC-POF-QA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com






EC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET) 準拠の PushPull プラグインコネクタセット、金属製 (SC インサートを含む)

### 一般注文データ

バージョン	光ファイバーコネクタ, バージョン14、SC-RJ POF, 再接続可能, IP67
注文番号	<u>2568260000</u>
種別	IE-PS-V14M-2SC-POF-QA
GTIN (EAN)	4050118578928
数量	10 items





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

承認			
77 PG	-		
ROHS	適合		
寸法と重量			
∞ +	79.9 mm	南仁さ (ノンエ)	2.1457 imala
<u>深さ</u>		奥行き (インチ)	3.1457 inch
高さ	26.8 mm	高さ(インチ)	1.0551 inch
福工品工品	22.7 mm	幅(インチ)	0.8937 inch
正味重量	55.44 g		
温度			
/D.然.>P. ch		私作为应	40.00 70.00
保管温度		動作温度	-40 °C70 °C
取り付け温度			
環境製品コンプライアンス			
	X+140 ( / / / / / / / / / / / / / / / / / /		
RoHS 対応状況	- 準拠 (免除あり)		
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の 場合)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55		
一般データ			
項目説明	バージョン14、SC-RJ POF, 再接続可能	色	その他
 ハウジング主要材質	 亜鉛ダイカスト	 シース直径、最大	10 mm
シース直径、最小	5 mm	保護度合い	IP67
プラギング回数	750	ファイバーの種類	POF
インサート喪失	≤ 1.0 dB	接続 1	SCRJ
接続 2	高速接続システム:ねじ込 み、切断	ハウジング材料、インサート	PA, 亜鉛ダイカスト
一般基準			
コネクタ規格	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24		
分類			
ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
	EC001122 EC001122		EC001122 EC001122
ETIM 8.0		ETIM 9.0	
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 9.0	19-17-01-22
ECLASS 9.1	19-17-01-22	ECLASS 10.0	19-17-01-22
ECLASS 11.0	19-17-01-22	ECLASS 12.0	19-17-01-22
ECLASS 13.0	19-17-01-22	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

#### IE-PS-V14M-2SC-POF-QA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

### POF (ポリマー製光ファイバー) 使用光ファイバーケーブル対応

バージョン



高分子ポリマー製光ファイバー (POF) の光ファイバーケーブル接点処理対応のクリンプおよびシールド除去ツール

#### 一般注文データ

種別 HTX-IE-POF-QA 注文番号 <u>2602860000</u> GTIN (EAN) 4050118615043

数量 1 ST

ツール



- 特殊絶縁材使用の細線仕様の高強度導体対応
- 工業用の高品質被覆剥き (航空機産業の要求事項に準拠)
- 特殊な刃の形状は、特殊種別の絶縁材および導体構成の 被覆剥きが可能
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 交換可能な絶縁ユニットによる高い汎用性
- 被覆剝きの成果は正確に何度も繰り返し再現されます
- 導体への損傷無し
- 堅固な形状による、長期間にわたって信頼性の高いツール
- 統合切断機能

#### 一般注文データ

種別 MULTI-STRIPAX IE-POF バージョン 注文番号 <u>1208880000</u> ツール, ストリッピングおよび切削工具 GTIN (EAN) 4032248990276

### はさみ

数量



1 ST

ワイドミュラーは、銅やアルミニウム製ケーブル切断のスペシャリストです。直接力をかけられる小型断面積対応カッターから、大型直径対応カッターまで、幅広い製品群を取り揃えています。機械的操作および特別設計カッターの形状により、必要な労力を最小限に抑えることができます。

ワイドミュラーは、その幅広い切断製品群により、プロフェッショナルなケーブル加工に対応するすべての基準 を満たします。

### IE-PS-V14M-2SC-POF-QA



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### 一般注文データ

種別 SCISSORS KEVLAR 注文番号 <u>1208910000</u> バージョン Electrician's scissors

GTIN (EAN) 4032248990085

数量 1 ST

### ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

#### 一般注文データ

種別 IE-PP-V14P 注文番号 <u>1058280000</u> GTIN (EAN) 4032248799374

<u>280000</u> プラグハウジング保護キャップ

バージョン

数量 10 ST

### 空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカーです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

- 一目で、さまざまな種別の装置が利用できます:
- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式 のタグ、種別に応じて対応します:
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、 タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます:
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO またはM-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

#### 一般注文データ

種別 ESG 9/11 K MC NE WS バージョン

注文番号 <u>1857440000</u> GTIN (EAN) 4032248402731 ESG, デバイスマーカー x 11 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型

数量 200 ST