

VT-TM 1/12 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | x 5.3 mm, TPU, 色: 黄色, 透明 |
| 注文番号 | 2571290000 |
| 種別 | VT-TM 1/12 HF-V0 |
| GTIN (EAN) | 4050118608397 |
| 数量 | 200 items |

VT-TM 1/12 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|----------|-------------|
| 高さ | 12 mm | 高さ (インチ) | 0.4724 inch |
| 幅 | 5.3 mm | 幅 (インチ) | 0.2087 inch |
| 正味重量 | 0.17 g | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

一般データ

| | | | |
|-------------|--------|-----------|--------|
| 印刷種別 | ニュートラル | 幅 | 5.3 mm |
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | 動作温度範囲、最大 | 90 °C |
| 動作温度範囲、最小 | -30 °C | 色 | 黄色, 透明 |
| ハロゲン | いいえ | 基本材質 | TPU |
| 印刷文字 | 非搭載 | | |

導体およびケーブルマーカ

| | | | |
|---------|---------------------|---------|---------------------|
| ハロゲン | いいえ | 導体断面、最大 | 1.5 mm ² |
| 導体断面、最小 | 0.5 mm ² | 導体外径、最大 | 5 mm |
| 導体外径、最小 | 2.5 mm | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

VT-TM 1/12 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

空白



TM-Iは、交通技術アプリケーション向けの、実績と定業のあるタイプのマーカーです。個別のラベル付けに、長い文字列に対応できる、多くの異なるタグの長さをご用意しています。プロジェクトマーカフィールドのおかげで、切り離しと取り付けが簡単です。スリーブの事前取付とタグの追加設置は、優れた汎用性を提供します。TM-Iの特別形状により、組み立てが容易で、確実な位置決めが可能です。それらは多くの市販スリーブに対応します。MultiCard形式のおかげで、PrintJet CONNECT、プロッタ、またはSTIペンを使用して、タグをすばやく簡単に印刷できます。

- プロジェクトマーカフィールドのおかげで、切り離しと取り付けが簡単です。
- 交通技術のアプリケーションに関して認識された認証済マーカーです
- スリーブの事前取付とタグの追加設置は、優れた汎用性を提供します

• CLITスリーブに関連したP-InkまたはSTIペンによるラベリングには適していません

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPROまたはM-PrintPRO Online (インストール未実施)のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | TM-I 12 MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1718411044 | TM-I, マーカーの挿入, 12 x 4 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4008190348977 | |
| 数量 | 320 ST | |
| 種別 | TM-I 12 MC NE GE | バージョン |
| 注文番号 | 1718411687 | TM-I, マーカーの挿入, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, 黄色 |
| GTIN (EAN) | 4008190348984 | |
| 数量 | 320 ST | |
| 種別 | TM-I 12 MC NE RT | バージョン |
| 注文番号 | 1718411686 | TM-I, マーカーの挿入, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, 赤色 |
| GTIN (EAN) | 4008190397463 | |
| 数量 | 320 ST | |
| 種別 | TM-I 12 MC NE BL | バージョン |
| 注文番号 | 1718411693 | TM-I, マーカーの挿入, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, 青色 |
| GTIN (EAN) | 4008190397456 | |
| 数量 | 320 ST | |
| 種別 | TM-I 12 MC NE GN | バージョン |
| 注文番号 | 1718411688 | TM-I, マーカーの挿入, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, 緑色 |
| GTIN (EAN) | 4008190398682 | |
| 数量 | 320 ST | |
| 種別 | TM-I 12 MC NE OR | バージョン |
| 注文番号 | 1164190000 | TM-I, マーカーの挿入, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, 橙色 |
| GTIN (EAN) | 4032248953967 | |
| 数量 | 320 ST | |
| 種別 | TM-I 12 MC NE WS V0 | バージョン |
| 注文番号 | 1434760000 | TM-I, マーカーの挿入, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118239508 | |
| 数量 | 320 ST | |

VT-TM 1/12 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | VT-TM-I 12 MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1714091044 | TM-I, マーカーの挿入, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4008190332457 | |
| 数量 | 640 ST | |
| 種別 | VT-TM-I 12 MC NE GE | バージョン |
| 注文番号 | 1714091687 | TM-I, マーカーの挿入, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, 黄色 |
| GTIN (EAN) | 4008190332471 | |
| 数量 | 640 ST | |

TM-I 12



プロセスの信頼性：TM-I

TM-I 差し込み板にはガイドタブが付いており、TM 種別から透明スリーブへ簡単にスライドできます。タグが所定の位置に配置されると、タブは事前に定義されたブレイクポイントでスナップオフされます。組立済スリーブを導体に押し付けるだけです。メリット：大量の事前組立を、効率よくいちどのステップで行うことができます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | TM-I 12 MM WS | バージョン |
| 注文番号 | 2005440000 | TM-I, マーカーの挿入, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118390278 | |
| 数量 | 2000 ST | |
| 種別 | TM-I 12 MM GE | バージョン |
| 注文番号 | 2005550000 | TM-I, マーカーの挿入, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, 黄色 |
| GTIN (EAN) | 4050118390148 | |
| 数量 | 2000 ST | |
| 種別 | TM-I 12 MM RT | バージョン |
| 注文番号 | 2005730000 | TM-I, マーカーの挿入, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, 赤色 |
| GTIN (EAN) | 4050118390513 | |
| 数量 | 2000 ST | |
| 種別 | TM-I 12 MM BL | バージョン |
| 注文番号 | 2005890000 | TM-I, マーカーの挿入, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, 青色 |
| GTIN (EAN) | 4050118390414 | |
| 数量 | 2000 ST | |