

ES EPG 60 ISO 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm² の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリッププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

バージョン	圧着ツールインサート, 10mm ² , 楕円クリンプ
注文番号	2577940000
種別	ES EPG 60 ISO 10
GTIN (EAN)	4050118590647
数量	1 items

ES EPG 60 ISO 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	22 mm
高さ	42 mm
幅	42 mm
正味重量	25 g

奥行き (インチ)	0.8661 inch
高さ (インチ)	1.6535 inch
幅 (インチ)	1.6535 inch

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

クリンプインサート

クリンプ幅	7 mm
クリンプ幅 (mm)	7

クリンプ断面銅	10
---------	----

ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル	楕円クリンプ
ケーブルラグ断面積	公称

10 mm ²	
--------------------	--

接点の説明

接点タイプ	絶縁コネクタ
導体横断面、最小. AWG	8

導体直径、最大. AWG	8
クリンプ範囲、最大	10 mm ²

分類

ETIM 8.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282
ECLASS 15.0	21-04-90-90

ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 14.0	21-04-90-90

ES EPG 60 ISO 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ



一般注文データ

種別	KQI-M10/-10	バージョン
注文番号	1492470000	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,10 mm ² ,10 mm ² - 10
GTIN (EAN)	4050118302233	mm ²
数量	50 ST	
種別	KQI-M10/-16	バージョン
注文番号	1492510000	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,16 mm ² ,16 mm ² - 16
GTIN (EAN)	4050118302288	mm ²
数量	50 ST	
種別	KQI-M5/-10	バージョン
注文番号	1492430000	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,10 mm ² ,10 mm ² - 10
GTIN (EAN)	4050118302349	mm ²
数量	50 ST	
種別	KQI-M6/-10	バージョン
注文番号	1492440000	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,10 mm ² ,10 mm ² - 10
GTIN (EAN)	4050118302356	mm ²
数量	50 ST	
種別	KQI-M8/-10	バージョン
注文番号	1492450000	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,10 mm ² ,10 mm ² - 10
GTIN (EAN)	4050118302226	mm ²
数量	50 ST	

フォークケーブルラグ



PVC または PC/PA 製の絶縁分岐ケーブルコネクタ

- 市販仕様
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

種別	KQIG-M5/-10	バージョン
注文番号	1491330000	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,10 mm ² ,10 mm ² - 10
GTIN (EAN)	4050118301335	mm ²
数量	50 ST	

ES EPG 60 ISO 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KQIG-M6/-10	バージョン
注文番号	1491340000	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,10 mm ² ,10 mm ² - 10
GTIN (EAN)	4050118301304	mm ²
数量	50 ST	

ピンケーブルラグ



PVC または PC/PA 製の絶縁ピンケーブルコネクタ
 • 市販仕様
 • はんだ付け無し
 • 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

種別	KSI/-10	バージョン
注文番号	1491430000	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,10 mm ² ,10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301403	
数量	50 ST	