



絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

バージョン	ケーブルラグ、終端,400 mm ² ,400 mm ² - 400 mm ²
注文番号	2578020000
種別	KRN-M10/-400
GTIN (EAN)	4064675018117
数量	15 items

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 207.65 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

コネクタ

導体断面、最大	400 mm ²	導体断面、最小	400 mm ²
導体断面 穴	400 mm ² M 10	絶縁	利用できない
軸の内径 (d1)	27.5 mm	識別色	なし
軸の長さ (a)	47 mm	軸の外径 (d3)	33.5 mm
フランジ内径 (d2)	10.5 mm	接続長さ (l)	92 mm
		刃幅 (b)	49 mm

分類

ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
ETIM 10.0	EC001051	ECLASS 14.0	27-40-02-05
ECLASS 15.0	27-40-02-05		

図面

