KRN-M16/-400



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気 接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い 範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

バージョン	ケーブルラグ、終端,400 mm²,400 mm² - 400		
	mm²		
注文番号	<u>2578040000</u>		
種別	KRN-M16/-400		
GTIN (EAN)	4064675018131		
数量	15 items		

カタログステータス / 図面 1

KRN-M16/-400



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認					
	<u> </u>				
ROHS	適合	適合			
寸法と重量					
正味重量	203.45 g	203.45 g			
環境製品コンプライアンス	ζ				
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	準拠 (免除なし)			
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVH	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
コネクタ					
	·		'		
導体断面、最大	400 mm ²	導体断面、最小	400 mm ²		
導体断面	400 mm ²	絶縁	利用できない		
穴	M 16	識別色	なし		
軸の内径(d1)	27.5 mm	軸の外径(d3)	33.5 mm		
軸の長さ (a)	47 mm	接続長さ(I)	92 mm		
フランジ内径(d2)	17 mm		49 mm		
分類					
	<u> </u>				
ETIM 6.0	EC001051	ETIM 7.0	EC001051		
ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051		
ETIM 10.0	EC001051	ECLASS 9.0	27-40-02-05		
ECLASS 9.1	27-40-02-05	ECLASS 10.0	27-40-02-05		
ECLASS 11.0	27-40-02-05	ECLASS 12.0	27-40-02-05		
ECLASS 13.0	27-40-02-05	ECLASS 14.0	27-40-02-05		
ECLASS 15.0	27-40-02-05				

カタログステータス / 図面 2



KRN-M16/-400



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



