

PRO CAB SUBD-RJ45 0.5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



PRO COM 対応の SUB-D から RJ45 へのアダプタケーブルは、通信モジュールを開くことができます。

一般注文データ

バージョン	, Sub-Dソケット9極, RJ45 IP 20, 0.5 m
注文番号	2578530000
種別	PRO CAB SUBD-RJ45 0.5M
GTIN (EAN)	4050118589597
数量	1 items

PRO CAB SUBD-RJ45 0.5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

長さ	0.5 m	長さ (インチ)	19.685 inch
正味重量	72.6 g		

温度

保管温度		動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度			

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

分類

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		