

**CRIMPFIX R VARIO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- ・自動被覆剥きおよびクリンプ対応
- ・時間節約および効率的な処理
- ・各断面積範囲に容易に調整可能
- ・ひとつの作業プロセスでの被覆剥離きおよびクリンプ
- ・他のメーカーのスリーブや接点の加工により、機械の故障や欠陥が生じる可能性があります。

**一般注文データ**

バージョン	Automatic stripper and crimper
注文番号	<a href="#">2580000000</a>
種別	CRIMPFIX R VARIO
GTIN (EAN)	4050118605846
数量	1 items

## CRIMPFIX R VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 承認

MAMID承認件数



RoHS

適合

## 寸法と重量

深さ	485 mm	奥行き (インチ)	19.0944 inch
高さ	565 mm	高さ (インチ)	22.2441 inch
幅	335 mm	幅 (インチ)	13.189 inch
正味重量	25265 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

## PW65メンテナンス - 自動被覆剥き/圧着

被覆剥き範囲	0.5 ~ 2.5 mm (~ AWG 20-14)	ドライブ	電空
パルス時間	約2 s	クリンプ	台形
フェルール断面積、最大.	2.5 mm <sup>2</sup>	フェルール断面積、最小.	0.5 mm <sup>2</sup>
クリンプ長さ	8/10 mm	消耗品	リンクフェルール端子
ワイヤエンドフェルールの長さ	14/16 mm	圧縮空気接続	5 ~ 5.5 bar
インサート長さ、最小	27 mm	電気的接続	100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA

## 分類

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

## CRIMPFIX R VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## アクセサリ / 交換部品



- 自動被覆剥きおよびクリンプ対応
- 時間節約および効率的な処理
- 各断面積範囲に容易に調整可能
- ひとつの作業プロセスでの被覆剥離きおよびクリンプ
- 他のメーカーのスリープや接点の加工により、機械の故障や欠陥が生じる可能性があります。

## 一般注文データ

種別	AIMESA CF U/L/LS SK TIN	バージョン
注文番号	<a href="#">1283530000</a>	自動機器, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118073676	
数量	1 ST	

## 自動機器



- 自動被覆剥きおよびクリンプ対応
- 時間節約および効率的な処理
- 各断面積範囲に容易に調整可能
- ひとつの作業プロセスでの被覆剥離きおよびクリンプ
- 他のメーカーのスリープや接点の加工により、機械の故障や欠陥が生じる可能性があります。

## 一般注文データ

種別	CRIMPFIX R VARIO PZ3	バージョン
注文番号	<a href="#">2912420000</a>	自動機器, 自動ストリッパーとクリンパー
GTIN (EAN)	4099986535992	
数量	1 ST	

## アクセサリ / 交換部品



- 自動被覆剥きおよびクリンプ対応
- 時間節約および効率的な処理
- 各断面積範囲に容易に調整可能
- ひとつの作業プロセスでの被覆剥離きおよびクリンプ
- 他のメーカーのスリープや接点の加工により、機械の故障や欠陥が生じる可能性があります。

## 一般注文データ

種別	FESA CF L/LS V2	バージョン
注文番号	<a href="#">1454790000</a>	自動機器, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118260779	
数量	1 ST	