# IE-USB-3.0-A-A-1.8M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





組立済 IE ケーブル

#### 一般注文データ

バージョン	USB ケーブル, USB A 3.0, USB A 3.0, PVC, 1.8 m
注文番号	<u>2581730018</u>
種別	IE-USB-3.0-A-A-1.8M
GTIN (EAN)	4050118650099
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

## IE-USB-3.0-A-A-1.8M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

イナノロい	

承詗

MAMID承認件数

 $\epsilon$ 

ROHS 適合

#### 寸法と重量

長さ 1.8 m 長さ(インチ) 70.8661 inch Tr味重量 87 g

## 温度

#### 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況準拠 (免除なし)REACH SVHC0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

#### ケーブルの技術仕様

シースカラー 青色

### -般的な技術データ

接触表面ニッケル下地金メッキ

#### ケーブル構造

シースカラー青色断面積4\*AWG30 + 2\*AWG30 +<br/>2\*AWG20 (Power)シース直径、最大5.65 mmシース直径、最小5.35 mmシース素材PVC

#### プラグ、右

プラグ右 USB A 3.0, IP20, オス型 接点, 直線, プラグ, プラス チック, シールド仕様

#### プラグ、左

左プラグ USB A 3.0, IP20, オス型 接点, 直線, プラグ, プラス チック, シールド仕様

#### 分類

ETIM 6.0	EC001408	ETIM 7.0	EC001408
ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 9.0	27-06-20-11
ECLASS 9.1	27-06-90-90	ECLASS 10.0	27-06-01-06

カタログステータス / 図面 2



# IE-USB-3.0-A-A-1.8M



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

ECLASS 11.0	27-06-01-06	ECLASS 12.0	27-06-01-06
ECLASS 13.0	27-06-01-06	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		

カタログステータス / 図面