

**IE-USB-3.0-A-A-1.8M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



組立済 IE ケーブル

一般注文データ

バージョン	USB ケーブル, USB A 3.0, USB A 3.0, PVC, 1.8 m
注文番号	<a href="#">2581730018</a>
種別	IE-USB-3.0-A-A-1.8M
GTIN (EAN)	4050118650099
数量	1 items

## IE-USB-3.0-A-A-1.8M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

長さ	1.8 m	長さ (インチ)	70.8661 inch
正味重量	87 g		

## 温度

保管温度		動作温度	-15 °C...80 °C
取り付け温度			

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## ケーブルの技術仕様

シースカラー	青色
--------	----

## 一般的な技術データ

接触表面	ニッケル下地金メッキ
------	------------

## ケーブル構造

シースカラー	青色	断面積	4*AWG30 + 2*AWG30 + 2*AWG20 (Power)
シース直径、最大	5.65 mm	シース直径、最小	5.35 mm
シース素材	PVC		

## プラグ、右

プラグ右	USB A 3.0, IP20, オス型 接点, 直線, プラグ, プラス チック, シールド仕様
------	---

## プラグ、左

左プラグ	USB A 3.0, IP20, オス型 接点, 直線, プラグ, プラス チック, シールド仕様
------	---

## 分類

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		