

**IE-USB-3.0-A-A-5M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



組立済 IE ケーブル

**一般注文データ**

バージョン	USB ケーブル, USB A 3.0, USB A 3.0, PVC, 5 m
注文番号	<a href="#">2581730080</a>
種別	IE-USB-3.0-A-A-5M
GTIN (EAN)	4050118630558
数量	1 items

**IE-USB-3.0-A-A-5M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

MAMID承認件数



RoHS

適合

**寸法と重量**

長さ	5 m	長さ (インチ)	196.8504 inch
正味重量	220 g		

**温度**

保管温度		動作温度	-15 °C...80 °C
取り付け温度			

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**ケーブルの技術仕様**

シーズカラー	青色
--------	----

**一般的な技術データ**

接触表面	ニッケル下地金メッキ
------	------------

**ケーブル構造**

シーズカラー	青色	断面積	4*AWG30 + 2*AWG30 + 2*AWG20 (Power)	
シーズ直径、最大	5.65 mm	シーズ直径、最小	5.35 mm	
シーズ素材	PVC			

**プラグ、右**

プラグ右	USB A 3.0, IP20, オス型 接点、直線、プラグ、プラスチック、シールド仕様
------	---

**プラグ、左**

左プラグ	USB A 3.0, IP20, オス型 接点、直線、プラグ、プラスチック、シールド仕様
------	---

**分類**

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		